

Beskyttelseslange for parallellmotstand varmekabler



nVent RAYCHEM CCON25-serien er rørsystemer for ekstra mekanisk beskyttelse ved bruk av tilkoblingsbokser som ikke er rørmonterte.

FUNKSJONER

Enkel og rask å installere

Tilgjengelig i forskjellige materialer, for ulike temperaturer

Utmerket mekanisk beskyttelse

Pålitelig og lang levetid: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Kabeltype: For parallellmotstand varmekabler

Utendørs installasjon: Ja

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Materiell	Ytre diameter	Driftstemperatur
1244-003280	CCON25-CMT-25M	Modified Polyamide	28.5 mm	-40 to 135 °C
1244-003281	CCON25-CMT-2M	Modified Polyamide	28.5 mm	-40 to 135 °C
1244-003474	CCON25-CMT/HT-1.67/0.33M	Modified Polyamide	28.8 mm	-40 to 135 °C
1244-003284	CCON25-CHT-2M	PFA	28.8 mm	-200 to 260 °C

Katalognummer	Elementnavn	Materiell	Ytre diameter	Driftstemperatur
1244-003283	CCON25-CHT-25M	PFA	28.8 mm	-200 to 260 °C

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT