

# Tilkoblingssett, kaldmontert, for PI-varmekabler, ATEX



nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI er en serie med lavprofil, tilkobling eller skjøt for polymerisolert (PI) serie varmekabler ved bruk av to-komponent silikon for å gi slitesterk, fleksibel og fuksikker tetting. Tilgjengelig i 3 versjoner for å tillate robust og; pålitelig tilkobling opptil 125A og godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Den interne elektriske forbindelsen er en nikkelbelagt presshylse, spesielt utformet for å gi pålitelig elektrisk forbindelse over et svært bredt temperaturområde.

## FUNKSJONER

Enkel og rask å installere

Kaldmontert: ingen varmpistol, ingen varmearbeidstillatelse nødvendig

Lavprofil, under isolasjon komponent

Unik design for å sikre optimal pålitelighet

Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder

## SPESIFIKASJONER

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Maks. driftstemperatur:</b> | 200 °C                   |
| <b>Tilkoblingsmetode.:</b>     | Kaldmontert:             |
| <b>Områdeklassifisering:</b>   | Non-Hazardous; Hazardous |
| <b>IP-klassifisering:</b>      | IP65                     |
| <b>Nominell spenning:</b>      | 750 maks. V              |

Table 1/1

| Katalognummer | Elementnavn   | Strømbegrensning | Egnet for kaldleder     |
|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1244-000588   | CS-150-6-PI   | 54 A             | 4 – 6 mm <sup>2</sup>   |
| 1244-000587   | CS-150-25-PI  | 129 A            | 10 – 25 mm <sup>2</sup> |
| 1244-000586   | CS-150-2.5-PI | 32 A             | 0 – 2.5 mm <sup>2</sup> |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Klassifisering av attributtstrøm gjelder når det brukes som kaldvarmt ledd.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

### Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**