


E650C-G Ground Sensor for Elexant 650c-Modbus



Bakkeføler for kombinert måling av temperatur- og fuktighetsverdier i uteområder med fot- eller biltrafikk. Robust versjon i messing, fullstendig innkapslet. Svært lav monteringshøyde, derfor spesielt godt egnet for trapper, terrasser osv.

FUNKSJONER

Kabeltilkobling: Til siden

Tilkoblingskabel: 4 x 0.5 mm²

Temperaturområde for fuktighetsmåling: -20°C to 30°C

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Kommunikasjon	Diameter	Farlig område	Høyde	IP-klassifisering
1244-022796	E650C-G-HOUSING	Nei	68 mm	Nei	31 mm	IP68
1244-022794	E650C-G	Nei	68 mm	Nei	72 mm	IP68

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Måleområde
1244-022796	E650C-G-HOUSING	
1244-022794	E650C-G	-20 to 30 °C

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT