

ElectroMelt selvregulerende varmekabel



nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR er en robust og selvregulerende varmekabel som brukes til å forhindre snø- og isdannelse på ramper, lastestasjoner, eksterne trapper og tilgangsvier. Avgitt effekt er 90 W/m ved 0 °C.

FUNKSJONER

Enkelt å designe

Robust og enkel å installere: kabelen er motstandsdyktig mot skade under installasjon, kan kuttes til ønsket lengde

Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, avanserte energibesparende egenskaper

Pålitelig og lang levetid: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Tilkoblingsspenning	Nominal Power Output @ 0°C, 230V	Ytterkappe material	Maks. lengde
449561-000	EM2-XR	1038211	208 – 277 V	90 W/m	Modifisert polyolefin	85 m

Table 2/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Farge	Nominell bredde	Nominell tykkelse	Jording type
449561-000	EM2-XR	1038211	Oransje	18.9 mm	9.5 mm	Flettet skjerm

Table 3/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Min. installasjonstemperatur
449561-000	EM2-XR	1038211	-18 °C

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM **PYROTENAX** **TRACER** **NUHEAT**