

ETL selvregulerende varmekabel



nVent RAYCHEM ETL selvregulerende varmekabler gir energieffektiv frostbeskyttelse for rør. R-ETL-A/B egner seg kun for på- eller i-rørapplikasjoner, R-ETL(-A/B)-CR kun for på-rør. Hver er tilgjengelig i to effekter (10 og 16 W/m ved 5 °C), støttet av et stort utvalg varmekrymper, koblinger og tilbehør.

FUNKSJONER

Enkel design med fluoropolymer-kappe for bruk i rør

Enkle å installere: liten geometri, kutt til lengde, metermerker

Energieffektiv og trygg: selvregulerende kabel, avanserte energibesparende egenskaper, ingen overoppheting mulig

Pålitelig og lang levetid: 10 year product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Table 1/4

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Tilkoblingsspenning	Nominal Power Output, In-Pipe @ 230V	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Maks. lengde
924269-000	R-ETL-A	1035016	220 – 240 V	16 W/m	10 W/m	100 m

Table 2/4

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Max Circuit Length, In-Pipe	Farge	Nominell bredde	Nominell tykkelse
924269-000	R-ETL-A	1035016	60 m	Sort	8.5 mm	5.8 mm

Table 3/4

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Jording type	Min. installasjonstemperatur	Ledermateriale	Max Continuous Exposure Temperature, Power Off

924269-000	R-ETL-A	1035016	Flettet skjerm	-20 °C	Nikkel-belagt kopper	65 °C
------------	---------	---------	----------------	--------	-------------------------	-------

Table 4/4

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Min. bøyeradius
924269-000	R-ETL-A	1035016	10 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Maximum circuit lengths are based on 230 VAC supply and C-Type characteristic circuit protection devices, switch-on at 5 °C.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT