

ETS-05 elektronisk termostat



nVent RAYCHEM ETS-05, elektronisk termostat for eksplosjonsfarlige områder, gir presis temperaturstyring for varmekabler. ETS-05 er tilgjengelig som en omgivelsesavlesningstermostat og som ledningsavlesningstermostat. ETS-05-L Kan justeres til 199 °C, ETS-05-H opp til 499 °C. ETS-05 har en LED for å indikere status for termostat, varmekabel og føler. ETS-05 er tilgjengelig med en alarmrelé for fjernovervåking.

FUNKSJONER

Enkel å installere og betjene

Temperaturinnstillingen angis med digitale dreiebrytere inne i boksen

PT100-føler leveres med 2 m kabel

Tilgjengelig med jordplate

Alarmrelé valgfritt

SPESIFIKASJONER

Termostat-type:	Elektronisk termostat
Materiell:	Glassfiberarmert polymer
IP-klassifisering:	IP66

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Temperaturinnstilling for kontrollertemperatur	Maks måleområde	Høyde	Bredde	Dybde
1244-014367	ETS-05-L2-E	0 – 199 °C	260 °C	90 mm	120 mm	120 mm
1244-014368	ETS-05-H2-E	0 – 499 °C	585 °C	90 mm	120 mm	120 mm
1244-017508	ETS-05-L2-EP	0 – 199 °C	260 °C	90 mm	120 mm	120 mm

Katalognummer	Elementnavn	Temperaturinnstilling for kontrollertemperatur	Maks måleområde	Høyde	Bredde	Dybde
1244-017509	ETS-05-H2-EP	0 – 499 °C	585 °C	90 mm	120 mm	120 mm
1244-022311	ETS-05-A2-E	0 – 49 °C	260 °C	90 mm	120 mm	120 mm
1244-022663	ETS-05-A2-E-A	0 – 49 °C	260 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-022669	ETS-05-L2-EP-A	0 – 199 °C	260 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-022670	ETS-05-H2-EP-A	0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-022680	ETS-05-H2R-EP-A	0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm	120 mm
1244-022675	ETS-05-H2R-E-A	0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm	120 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Jordingsplate inkludert	Alarmrelé
1244-014367	ETS-05-L2-E	Nei	Nei
1244-014368	ETS-05-H2-E	Nei	Nei
1244-017508	ETS-05-L2-EP	Ja	Nei
1244-017509	ETS-05-H2-EP	Ja	Nei
1244-022311	ETS-05-A2-E	Nei	Nei
1244-022663	ETS-05-A2-E-A	Nei	Ja
1244-022669	ETS-05-L2-EP-A	Ja	Ja
1244-022670	ETS-05-H2-EP-A	Ja	Ja
1244-022680	ETS-05-H2R-EP-A	Ja	Ja

Katalognummer	Elementnavn	Jordingsplate inkludert	Alarmrelé
1244-022675	ETS-05-H2R-E-A	Nei	Ja

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT