

FrostGuard – selvregulerende varmekabelsett



nVent RAYCHEM FrostGuard inneholder selvregulerende varmekabel, forhåndsterminert med kaldende og støpsel for å gi en energieffektiv og brukervennlig løsning for frostbeskyttelse for rør.

FUNKSJONER

Enkelt design: kit format, available in 17 sizes

Enkle å installere: liten og fleksibel varmekabel, forhåndsinstallert med en plugg- og kaldende for å unngå behov for tilkobling av elektriker, ideell for rør med liten diameter og røropplegg med drikkevann

Energieffektiv og trygg: selvregulerende kabel, ingen overoppheting mulig, selv når den overlappes eller er tett fordelt

Pålitelig og lang levetid: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Lengde på kaldleder:	2 m
Nominell høyde:	5,8 mm
Nominell bredde:	8,5 mm
Nominal Power Output @ 5°C, 230V:	10 W/m
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	65 °C
Nominell spenning:	230 V
Min. installasjonstemperatur:	-5 °C
Farge:	Sort
Jording type:	Flettet skjerm
Ytterkappe material:	Fluoropolymer
Teknologi for varmekabel:	Selvregulerende

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominal Power Output, In-Pipe @ 230V	Lengde
---------------	-------------	----------	--------------------------------------	--------

1244-022826	FROSTGUARD-30M	1037633	16 W/m	30 m
1244-022827	FROSTGUARD-35M	1037634	16 W/m	35 m
1244-022828	FROSTGUARD-40M	1037635	16 W/m	40 m
1244-022829	FROSTGUARD-50M	1037636	16 W/m	50 m
1244-022830	FROSTGUARD-60M	1037637	16 W/m	60 m
1244-022831	FROSTGUARD-80M	1037638		80 m
1244-022832	FROSTGUARD-100M	1037639		100 m
107442-000	FROSTGUARD-22M	1035026	16 W/m	22 m
108722-000	FROSTGUARD-13M	1035023	16 W/m	13 m
468683-000	FROSTGUARD-19M	1035025	16 W/m	19 m
493074-000	FROSTGUARD-8M	1035021	16 W/m	8 m
524628-000	FROSTGUARD-4M	1035019	16 W/m	4 m
641438-000	FROSTGUARD-10M	1035022	16 W/m	10 m
768868-000	FROSTGUARD-25M	1035027	16 W/m	25 m
845612-000	FROSTGUARD-6M	1035020	16 W/m	6 m
924248-000	FROSTGUARD-16M	1035024	16 W/m	16 m
928206-000	FROSTGUARD-2M	1035018	16 W/m	2 m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

FrostGuard varmekabelsett kan brukes inni rør, avhengig av gjeldende normer og godkjenninger. For i-rørapplikasjoner (der det er tillatt) installasjonen settes opp med en nVent RAYCHEM-godkjent rørgjennomføring.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT