

Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX



nVent RAYCHEM C-150-E er en kaldpåført, lav profil, under isoleringstrømtilkobling til fleksibel strømfledning, for bruk med nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV og KTV. Det kan brukes i applikasjoner med temperatur fra -50 °C til 215 °C.

FUNKSJONER

Enkel og rask å installere

Kald montering: kabelskritt med ikke-herdende forseglingsmiddel; ingen varmepistol, ingen varmearbeidstillatelse nødvendig

En lavprofil komponent for alle nVent RAYCHEM industrielle selvregulerende varmekabler

Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder, integrert del av systemgodkjenning

Pålitelig og lang levetid: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Modell	Tilkoblingsmetode.	Nominell spenning	Strømbegrensning
073704-000	C-150-E	1038362	Varmekabel/kaldkabel	Kaldmontert:	277 V	25 A

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Maks. eksponeringstemperatur	IP-klassifisering	Egnet for kaldleder
073704-000	C-150-E	1038362	215 °C	IP66	7.8 – 12.5 mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT