

Modulær laskkabel, metallkoblinger

nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX er et utvalg av startkabler med metallkoblinger, tilgjengelig i forskjellige faste lengder.

FUNKSJONER

Enkel og rask å installere, modulær

Enkle design

SPESIFIKASJONER

Kjerneantall:	4
Ytre diameter:	4,2 mm
Ledertverrsnitt:	18 AWG
Kjerneidentifikasjon:	Farge
Ledermateriale:	Kopper
Ytre hylsemateriale:	ECTFE
Isolasjonsmateriale:	Fluorisert etylenpropylen (FEP)
Koblingsmateriale:	Metall

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Lengde	Farge
013247-000	TT-MJC-1M/3FT-MC	1 m	Gjennomsiktig kappe
057111-000	TT-MJC-15M/50FT-MC	15 m	Gjennomsiktig kappe
078783-000	TT-MJC-3M/10FT-MC	3 m	Gjennomsiktig kappe
169643-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC	7.5 m	Gjennomsiktig kappe
935637-000	TT-MJC-30M/100FT-MC	30 m	Gjennomsiktig kappe
664356-000	TT-MJC-30M/100FT-MC-BLK	30 m	Sort
678452-000	TT-MJC-15M/50FT-MC-BLK	15 m	Sort

Katalognummer	Elementnavn	Lengde	Farge
693994-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC-BLK	7.5 m	Sort
709898-000	TT-MJC-3M/10FT-MC-BLK	3 m	Sort
726164-000	TT-MJC-1M/3FT-MC-BLK	1 m	Sort

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT