

Modulær koblingsboks



nVent RAYCHEM JBU-100 er en modulær koblingsboks som brukes til å koble strøm til opptil tre nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV eller VPL industrielle parallelle varmekabler. Tilbys i to versjoner, tilpasset lokal installasjonspraksis. Alle sett er også tilgjengelige med et indikatorlys for spenning.

FUNKSJONER

Enkel og rask å installere, romslige bokser med fronttilgang, sikrede lokkskruer og robuste fjærklemmer for sikker tilkobling

Deler av et modulært komponentsystem som gir maksimal fleksibilitet

Én serie for alle nVent RAYCHEM industri parallellmotstand varmekabler

Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder, integrert del av systemgodkjenning

Kald montering: kabelskritt med ikke-herdende forseglingsmiddel; ingen varmepistol, ingen varmearbeidstillatelse nødvendig

Pålitelig og lang levetid: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

For Ex-sone-gass:	1, 2
Antall innganger:	4
Rekkeklemme, antall:	6
Maks. tverrsnitt på leder:	10 mm ²
For Ex-sone-støv:	21, 22
Inntakstype:	Kabel
Materiell:	Glassfiberarmert polymer
Områdeklassifisering:	Non-Hazardous; Hazardous
IP-klassifisering:	IP66
Dekselfeste:	Skrudd
Montering:	Vegg-/festebrakett montert
Halogenfri:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Omgivelsestemperatur	Høyde	Dybde	Bredde
051976-000	JBU-100-E	1223602	-55 to 56 °C	160 mm	90 mm	160 mm
069262-000	JBU-100-L-E	1255806	-40 to 40 °C	160 mm	90 mm	160 mm
113974-000	JBU-100-L-EP	1255808	-40 to 40 °C	160 mm	90 mm	160 mm
243948-000	JBU-100-EP	1255807	-55 to 56 °C	160 mm	90 mm	160 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Lysindikasjon inkludert	Jordingsplate inkludert	Under isolasjon
051976-000	JBU-100-E	1223602	Nei	Nei	Nei
069262-000	JBU-100-L-E	1255806	Ja	Nei	Nei
113974-000	JBU-100-L-EP	1255808	Ja	Ja	Nei
243948-000	JBU-100-EP	1255807	Nei	Ja	Nei

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lokaliserte versjoner kan forekomme med begrensede godkjenninger og ulike delenumre. Kontakt din lokale selger.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT