

Tilkobling for flere varmekabler/T-avgrening med polymer koblingsboks



nVent RAYCHEM JBM-100 est une boîte de jonction modulaire utilisée pour connecter l'alimentation à un maximum de trois câbles chauffants parallèles industriels nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV ou VPL et intègre les fonctions des kits de connexion et des entrées d'isolation. Tilbys i tre versjoner, tilpasset for lokal installasjonspraksis. Alle er også tilgjengelig med indikatorlys for tilført spenning. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A.

FUNKSJONER

Enkel og rask å installere, romslige bokser med fronttilgang, sikrede lokkskruer og robuste fjærklemmer for sikker tilkobling

Del av et modulært komponentsystem som gir maksimal fleksibilitet

Én serie for alle nVent RAYCHEM industri parallellmotstand varmekabler

Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder, integrert del av systemgodkjenning

Kald montering: kabelskritt med ikke-herdende forseglingsmiddel; ingen varmepistol, ingen varmearbeidstillatelse nødvendig

Pålitelig og lang levetid: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

For Ex-sone-gass:	1, 2
Antall innganger:	2
Rekkeklemme, antall:	6
Maks. tverrsnitt på leder:	10 mm ²
For Ex-sone-støv:	21, 22
Tilkoblingsmetode.:	Kaldmontert:
Materiell:	Glassfiberarmert polymer
Områdeklassifisering:	Non-Hazardous; Hazardous
IP-klassifisering:	IP66
Kabelinngang:	M25
Utkastere inkludert:	Nei
Montering:	På rør

Dekselfeste: Skrudd
Halogenfri: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Omgivelsestemperatur	Høyde	Bredde	Dybde
300273-000	JBM-100-L-EP	1255805	-40 to 40 °C	240 mm	220 mm	90 mm
395855-000	JBM-100-L-E	1255803	-40 to 40 °C	240 mm	220 mm	90 mm
831519-000	JBM-100-E	1223601	-55 to 56 °C	240 mm	220 mm	90 mm
986415-000	JBM-100-EP	1255804	-55 to 56 °C	240 mm	220 mm	90 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Lysindikasjon inkludert	Jordingsplate inkludert	modulær	Under isolasjon
300273-000	JBM-100-L-EP	1255805	Ja	Ja	Nei	Nei
395855-000	JBM-100-L-E	1255803	Ja	Nei	Nei	Nei
831519-000	JBM-100-E	1223601	Nei	Nei	Nei	Nei
986415-000	JBM-100-EP	1255804	Nei	Ja	Nei	Nei

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lokaliserte versjoner kan forekomme med begrensede godkjenninger og ulike delenumre. Kontakt din lokale selger.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT