

NGC-30 Series, MONI-RMC Remote Base Module



nVent RAYCHEM eksterne moduler for styring (RMC) gir flere reléutganger for styring av varmekabelkurser styrt av nVent RAYCHEM NGC-programmeringsterminal (NGC-UIT). RMC-enheter er modulære og kan konfigureres med 2 til 40 reléutganger. En enkel nVent RAYCHEM NGC-30-UIT kan kommunisere med opptil 10 RMC via en enkel, revolvert par RS-485-kabel for å gi distribuert kontroll av opptil 260 varmekabelkretser.

FUNKSJONER

2 digital inputs per DI module

2 relay outputs per RO module

Up to 20 DI and 20 RO modules per RMC-Base module

Hver basemodul har sin egen Modbus-adresse

SPESIFIKASJONER

Montering: DIN-skinne

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Høyde	Bredde	Dybde
920455-000	RMC-2RO	100 mm	12 mm	100 mm
062367-000	RMC-2DI	100 mm	12 mm	80 mm
309735-000	RMC-BASE	100 mm	80 mm	100 mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på

eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT