

NGC-40-serien, bromodul



nVent RAYCHEM NGC-40-serien - Brokoblingsmodul gir grensesnittet mellom en tavle interne CAN-baserte nettverk og oppstrømsenheter. Flere kommunikasjonsporter støttes, slik at serietilkoblinger og Ethernet-tilkoblinger kan brukes sammen med eksterne enheter: Hver har to RS-485-porter, én RS-232-port og ett 10/100 Base-T Ethernet-nettverk med programmerbare kommunikasjonsparametere. Maksimalt 80 NGC-40-moduler, en kombinasjon av HTC-, HTC3- eller inngangs-/utgangsmoduler, kan kobles til en NGC-40-BRIDGE-modul.

FUNKSJONER

Gir grensesnittet mellom NGC-40-systemet og eventuelle oppstrømsenheter

Brukes også til å kommunisere med andre HTC-moduler i NGC-40-systemet

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Nominell spenning	Nominell klassifiseringstype	Driftstemperatur	Supporting Protocol, CAN	Modulantall
10730-002	NGC-40-BRIDGE	24 V	Likestrøm	-40 to 65 °C	Ja	80

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Høyde	Bredde	Dybde
10730-002	NGC-40-BRIDGE	87 mm	45 mm	106.4 mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT