

NGC-40-serien, IO-modul



nVent RAYCHEM NGC-40-serien - IO-modul gir opptil fire ekstra RTD- temperaturføler innganger. Disse kan tilordnes enhver NGC-40-HTC/HTC3-modul. Den har også ett alarmrelé som kan kobles til en ekstern annunator og en digital inngang som er programmerbar og kan tilordnes enhver NGC-40-HTC/HTC3-modul for ulike funksjoner som å tvinge kontakten eller SSR på eller av.

FUNKSJONER

Din-skinne montert og del av NGC-40-systemet

Inngangs-/utgangsmodul for å gi ytterligere inndata og utdata og ytterligere RTD-temperaturfølere

Innganger og utganger kan tilordnes alle HTC-/HTC-3-moduler i NGC-40-systemet via CAN

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Nominell spenning	Nominell klassifiseringstype	Driftstemperatur	Temperatursensor innganger	Høyde
10730-001	NGC-40-I/O	24 V	Likestrøm	-40 to 65 °C	4	87 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Bredde	Dybde
10730-001	NGC-40-I/O	45 mm	106.4 mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT