

NGC-40-serien, krafttermineringsmodul



nVent RAYCHEM NGC-40-serien – tilførsel modul godtar primær og redundant tilførsel, og CAN-bus inngangssignal som gir mulighet for kobling av CAN-busen. Hver NGC-40-PTM kan gi strøm til maksimalt 10 NGC-40 moduler.

FUNKSJONER

Din-skinne montert og del av NGC-40-systemet

Gir hovedtilførsel- og CAN-bus innganger/-koblinger til NGC-40-systemet

Enkel å installere og pålitelig

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Nominell spenning	Nominell klassifiseringstype	Current Rating @ 24 VDC	Driftstemperatur	Høyde
10730-005	NGC-40-PTM	24 V	Likestrøm	1.5 A	-40 to 65 °C	87 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Bredde	Dybde
10730-005	NGC-40-PTM	45 mm	106.4 mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT