

NRG-DM digital urtermostat



nVent RAYCHEM NRG-DM er en digital urtermostat for gulvvarme som er utstyrt med en stor skjerm og intuitiv programvare. Eco Design compliant thanks to the following functions: Adaptive start control. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

FUNKSJONER

Brukervennlig, intuitiv navigasjon: stor LCD-skjerm med blått baklys

3 operating modes: hendelsesmodus eller ukentlig plan for å redusere energi; forsterkningsmodus eller midlertidig overstyring; konstant modus

Energieffektiv adaptiv funksjon

Optimum heat management, with 4 sensor modes

Pålitelig og lang levetid: 12 year total care warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Stømforsyning	Måleområde	Justerbar differensial	Forskriftstype
1244-015152	R-NRG-DM	5416341	230 V	5 – 40 °C	Nei	På/av

Table 2/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Maks. kontaktspennning	Maks. kontaktbelastning	Sensor/følertyp	Temperaturstyringsklasse
1244-015152	R-NRG-DM	5416341	230 V	13 A	Resistance Sensor	IV

Table 3/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Kontrollkarakteristikk	Fjernbetjening	Bytte programmengde	Power Consumption, Standby
1244-015152	R-NRG-DM	5416341	PID	Nei	7	0.4 W

Table 4/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	IP-klassifisering	RAL-nummer	Farge	IFTTT-støtte tilgjengelig
1244-015152	R-NRG-DM	5416341	IP21	9010	Clear White	Nei

Table 5/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Klokketype	Klokkemodell	Selvlæring	Høyde
1244-015152	R-NRG-DM	5416341	Day Clock	Digital	Ja	82 mm

Table 6/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Bredde	Dybde
1244-015152	R-NRG-DM	5416341	82 mm	40 mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT