

QuickNet gulvvarmematte



nVent RAYCHEM QuickNet er en gulvvarmematte med 2 effektvarianter (90 W/m²; og 160 W/m²) og tilgjengelig i sett med og uten termostat, ideell for renovering og godt egnet for nye bygg. Produktet er selvklebende og spesielt egnet for bruk under keramiske fliser eller naturstein, men også under parkett/laminat eller vinylgulv, tilgjengelig i 1 m²; til 12 m²; størrelser.

FUNKSJONER

Enkel installasjon: 3.5 mm thick, flexible, self adhesive, pre-terminated with power cable, simply roll out the mat, no need for return cable, packaged in ready to use boxes, installed directly in tile/natural stone adhesive

Kan også installeres på brennbare underlag, med 90 W per m²

Tilgjengelig i EcoDesign-kompatible sett inkludert den energieffektive og avanserte SENZ WIFI-berøringsskjermen som kan styres via SENZ WIFI-appen eller gjennom stemmekontroll med Alexa eller Google Assistant-kompatible smarthøytalere.

Rask oppvarmingstid med 160 W per m²

Sikker og effektiv drift

Pålitelig og lang levetid: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

SPESIFIKASJONER

Lengde på kaldleder:	2,5 m
Ytre diameter:	3,5 mm
Min. installasjonstemperatur:	5 °C
Nominell spenning:	230 V
Farge:	Blå
Teknologi for varmekabel:	Konstant effekt(CW)
Jording type:	Folie og jordtråd
Ytterkappe material:	LSZH

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominell utgangseffekt	Strøm	Motstandsområde	Bredde
SZ18300302	R-QN-P-5.0M2/T0	1038376	160 W/m ²	800 W	61.3 – 71 Ω	500 mm

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominell utgangseffekt	Strøm	Motstandsområde	Bredde
SZ18300303	R-QN-P- 6.0M2/T0	1038380	160 W/m ²	960 W	53.6 – 62.1 Ω	500 mm
SZ18300304	R-QN-P- 7.0M2/T0	1038393	160 W/m ²	1120 W	43.4 – 50.3 Ω	500 mm
SZ18300305	R-QN-P- 8.0M2/T0	1038394	160 W/m ²	1280 W	38.5 – 44.6 Ω	500 mm
SZ18300306	R-QN-P- 9.0M2/T0	1038395	160 W/m ²	1440 W	34.5 – 39.9 Ω	500 mm
SZ18300307	R-QN-P- 10.0M2/T0	1038396	160 W/m ²	1600 W	31 – 36 Ω	500 mm
SZ18300429	R-QN-N- 1.0M2/SENZ- WIFI	1038276	90 W/m ²	90 W	531.1 – 614.9 Ω	500 mm
SZ18300430	R-QN-N- 1.5M2/SENZ- WIFI	1038277	90 W/m ²	135 W	364.2 – 421.7 Ω	500 mm
SZ18300431	R-QN-N- 2.0M2/SENZ- WIFI	1038278	90 W/m ²	180 W	277.2 – 321 Ω	500 mm
SZ18300432	R-QN-N- 2.5M2/SENZ- WIFI	1038279	90 W/m ²	225 W	223.2 – 258.5 Ω	500 mm
SZ18300433	R-QN-N- 3.0M2/SENZ- WIFI	1038280	90 W/m ²	275 W	183.7 – 212.7 Ω	500 mm
SZ18300434	R-QN-N- 3.5M2/SENZ- WIFI	1038281	90 W/m ²	320 W	159.5 – 184.7 Ω	500 mm
SZ18300435	R-QN-N- 4.0M2/SENZ- WIFI	1038282	90 W/m ²	360 W	140.3 – 162.4 Ω	500 mm
SZ18300436	R-QN-N- 4.5M2/SENZ- WIFI	1038283	90 W/m ²	405 W	124.6 – 144.2 Ω	500 mm
SZ18300437	R-QN-N- 5.0M2/SENZ- WIFI	1038284	90 W/m ²	450 W	112 – 129.7 Ω	500 mm
SZ18300438	R-QN-N- 6.0M2/SENZ- WIFI	1038285	90 W/m ²	545 W	93.7 – 108.5 Ω	500 mm

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominell utgangseffekt	Strøm	Motstandsområde	Bredde
SZ18300439	R-QN-N- 7.0M2/SENZ- WIFI	1038286	90 W/m ²	630 W	81 – 93.8 Ω	500 mm
SZ18300440	R-QN-N- 8.0M2/SENZ- WIFI	1038289	90 W/m ²	725 W	70.3 – 81.5 Ω	500 mm
SZ18300441	R-QN-N- 9.0M2/SENZ- WIFI	1038290	90 W/m ²	800 W	63.8 – 73.9 Ω	500 mm
SZ18300442	R-QN-N- 10.0M2/SENZ- WIFI	1038291	90 W/m ²	915 W	55.9 – 64.7 Ω	500 mm
SZ18300443	R-QN-N- 12.0M2/SENZ- WIFI	1038292	90 W/m ²	1100 W	46.5 – 53.8 Ω	500 mm
SZ18300261	R-QN-P- 1.0M2/SENZ- WIFI	1038343	160 W/m ²	160 W	306.8 – 355.2 Ω	500 mm
SZ18300262	R-QN-P- 1.5M2/SENZ- WIFI	1038344	160 W/m ²	240 W	199.9 – 231.5 Ω	500 mm
SZ18300263	R-QN-P- 2.0M2/SENZ- WIFI	1038346	160 W/m ²	320 W	151.9 – 175.9 Ω	500 mm
SZ18300264	R-QN-P- 2.5M2/SENZ- WIFI	1038347	160 W/m ²	400 W	121.8 – 141.1 Ω	500 mm
SZ18300265	R-QN-P- 3.0M2/SENZ- WIFI	1038349	160 W/m ²	480 W	103.1 – 119.4 Ω	500 mm
SZ18300266	R-QN-P- 3.5M2/SENZ- WIFI	1038350	160 W/m ²	560 W	87.3 – 101 Ω	500 mm
SZ18300267	R-QN-P- 4.0M2/SENZ- WIFI	1038351	160 W/m ²	640 W	77.6 – 89.9 Ω	500 mm
SZ18300268	R-QN-P- 4.5M2/SENZ- WIFI	1038352	160 W/m ²	720 W	68.3 – 79.1 Ω	500 mm
SZ18300269	R-QN-P- 5.0M2/SENZ- WIFI	1038353	160 W/m ²	800 W	61.3 – 71 Ω	500 mm

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominell utgangseffekt	Strøm	Motstandsområde	Bredde
SZ18300270	R-QN-P- 6.0M2/SENZ- WIFI	1038354	160 W/m ²	960 W	53.6 – 62.1 Ω	500 mm
SZ18300271	R-QN-P- 7.0M2/SENZ- WIFI	1038355	160 W/m ²	1120 W	43.4 – 50.3 Ω	500 mm
SZ18300272	R-QN-P- 8.0M2/SENZ- WIFI	1038356	160 W/m ²	1280 W	38.5 – 44.6 Ω	500 mm
SZ18300273	R-QN-P- 9.0M2/SENZ- WIFI	1038357	160 W/m ²	1440 W	34.5 – 39.9 Ω	500 mm
SZ18300274	R-QN-P- 10.0M2/SENZ- WIFI	1038359	160 W/m ²	1600 W	31 – 36 Ω	500 mm
SZ18300279	R-QN-N- 1.0M2/T0	1038218	90 W/m ²	90 W	531.1 – 614.9 Ω	500 mm
SZ18300280	R-QN-N- 1.5M2/T0	1038219	90 W/m ²	135 W	364.2 – 421.7 Ω	500 mm
SZ18300281	R-QN-N- 2.0M2/T0	1038220	90 W/m ²	180 W	277.2 – 321 Ω	500 mm
SZ18300282	R-QN-N- 2.5M2/T0	1038223	90 W/m ²	225 W	223.2 – 258.5 Ω	500 mm
SZ18300283	R-QN-N- 3.0M2/T0	1038224	90 W/m ²	275 W	183.7 – 212.7 Ω	500 mm
SZ18300284	R-QN-N- 3.5M2/T0	1038225	90 W/m ²	320 W	159.5 – 184.7 Ω	500 mm
SZ18300285	R-QN-N- 4.0M2/T0	1038229	90 W/m ²	360 W	140.3 – 162.4 Ω	500 mm
SZ18300286	R-QN-N- 4.5M2/T0	1038254	90 W/m ²	405 W	124.6 – 144.2 Ω	500 mm
SZ18300287	R-QN-N- 5.0M2/T0	1038255	90 W/m ²	450 W	112 – 129.7 Ω	500 mm
SZ18300288	R-QN-N- 6.0M2/T0	1038256	90 W/m ²	545 W	93.7 – 108.5 Ω	500 mm
SZ18300289	R-QN-N- 7.0M2/T0	1038293	90 W/m ²	630 W	81 – 93.8 Ω	500 mm
SZ18300290	R-QN-N- 8.0M2/T0	1038294	90 W/m ²	725 W	70.3 – 81.5 Ω	500 mm

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominell utgangseffekt	Strøm	Motstandsområde	Bredde
SZ18300291	R-QN-N-9.0M2/T0	1038295	90 W/m ²	800 W	63.8 – 73.9 Ω	500 mm
SZ18300292	R-QN-N-10.0M2/T0	1038296	90 W/m ²	915 W	55.9 – 64.7 Ω	500 mm
SZ18300293	R-QN-N-12.0M2/T0	1038298	90 W/m ²	1100 W	46.5 – 53.8 Ω	500 mm
SZ18300294	R-QN-P-1.0M2/T0	1038339	160 W/m ²	160 W	306.8 – 355.2 Ω	500 mm
SZ18300295	R-QN-P-1.5M2/T0	1038340	160 W/m ²	240 W	199.9 – 231.5 Ω	500 mm
SZ18300296	R-QN-P-2.0M2/T0	1038341	160 W/m ²	320 W	151.9 – 175.9 Ω	500 mm
SZ18300297	R-QN-P-2.5M2/T0	1038342	160 W/m ²	400 W	121.8 – 141.1 Ω	500 mm
SZ18300298	R-QN-P-3.0M2/T0	1038365	160 W/m ²	480 W	103.1 – 119.4 Ω	500 mm
SZ18300299	R-QN-P-3.5M2/T0	1038367	160 W/m ²	560 W	87.3 – 101 Ω	500 mm
SZ18300300	R-QN-P-4.0M2/T0	1038371	160 W/m ²	640 W	77.6 – 89.9 Ω	500 mm
SZ18300301	R-QN-P-4.5M2/T0	1038372	160 W/m ²	720 W	68.3 – 79.1 Ω	500 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Lengde	Totalt areal	Termostat inkludert
SZ18300302	R-QN-P-5.0M2/T0	1038376	10 m	5 m ²	Nei
SZ18300303	R-QN-P-6.0M2/T0	1038380	12 m	6 m ²	Nei
SZ18300304	R-QN-P-7.0M2/T0	1038393	14 m	7 m ²	Nei
SZ18300305	R-QN-P-8.0M2/T0	1038394	16 m	8 m ²	Nei
SZ18300306	R-QN-P-9.0M2/T0	1038395	18 m	9 m ²	Nei

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Lengde	Totalt areal	Termostat inkludert
SZ18300307	R-QN-P-10.0M2/T0	1038396	20 m	10 m ²	Nei
SZ18300429	R-QN-N-1.0M2/SENZ-WIFI	1038276	2 m	1 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300430	R-QN-N-1.5M2/SENZ-WIFI	1038277	3 m	1.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300431	R-QN-N-2.0M2/SENZ-WIFI	1038278	4 m	2 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300432	R-QN-N-2.5M2/SENZ-WIFI	1038279	5 m	2.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300433	R-QN-N-3.0M2/SENZ-WIFI	1038280	6 m	3 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300434	R-QN-N-3.5M2/SENZ-WIFI	1038281	7 m	3.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300435	R-QN-N-4.0M2/SENZ-WIFI	1038282	8 m	4 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300436	R-QN-N-4.5M2/SENZ-WIFI	1038283	9 m	4.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300437	R-QN-N-5.0M2/SENZ-WIFI	1038284	10 m	5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300438	R-QN-N-6.0M2/SENZ-WIFI	1038285	12 m	6 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300439	R-QN-N-7.0M2/SENZ-WIFI	1038286	14 m	7 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300440	R-QN-N-8.0M2/SENZ-WIFI	1038289	16 m	8 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300441	R-QN-N-9.0M2/SENZ-WIFI	1038290	18 m	9 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300442	R-QN-N-10.0M2/SENZ-WIFI	1038291	20 m	10 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300443	R-QN-N-12.0M2/SENZ-WIFI	1038292	24 m	12 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300261	R-QN-P-1.0M2/SENZ-WIFI	1038343	2 m	1 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300262	R-QN-P-1.5M2/SENZ-WIFI	1038344	3 m	1.5 m ²	SENZ-WIFI

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Lengde	Totalt areal	Termostat inkludert
SZ18300263	R-QN-P-2.0M2/SENZ-WIFI	1038346	4 m	2 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300264	R-QN-P-2.5M2/SENZ-WIFI	1038347	5 m	2.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300265	R-QN-P-3.0M2/SENZ-WIFI	1038349	6 m	3 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300266	R-QN-P-3.5M2/SENZ-WIFI	1038350	7 m	3.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300267	R-QN-P-4.0M2/SENZ-WIFI	1038351	8 m	4 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300268	R-QN-P-4.5M2/SENZ-WIFI	1038352	9 m	4.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300269	R-QN-P-5.0M2/SENZ-WIFI	1038353	10 m	5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300270	R-QN-P-6.0M2/SENZ-WIFI	1038354	12 m	6 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300271	R-QN-P-7.0M2/SENZ-WIFI	1038355	14 m	7 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300272	R-QN-P-8.0M2/SENZ-WIFI	1038356	16 m	8 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300273	R-QN-P-9.0M2/SENZ-WIFI	1038357	18 m	9 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300274	R-QN-P-10.0M2/SENZ-WIFI	1038359	20 m	10 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300279	R-QN-N-1.0M2/T0	1038218	2 m	1 m ²	Nei
SZ18300280	R-QN-N-1.5M2/T0	1038219	3 m	1.5 m ²	Nei
SZ18300281	R-QN-N-2.0M2/T0	1038220	4 m	2 m ²	Nei
SZ18300282	R-QN-N-2.5M2/T0	1038223	5 m	2.5 m ²	Nei
SZ18300283	R-QN-N-3.0M2/T0	1038224	6 m	3 m ²	Nei
SZ18300284	R-QN-N-3.5M2/T0	1038225	7 m	3.5 m ²	Nei

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Lengde	Totalt areal	Termostat inkludert
SZ18300285	R-QN-N-4.0M2/T0	1038229	8 m	4 m ²	Nei
SZ18300286	R-QN-N-4.5M2/T0	1038254	9 m	4.5 m ²	Nei
SZ18300287	R-QN-N-5.0M2/T0	1038255	10 m	5 m ²	Nei
SZ18300288	R-QN-N-6.0M2/T0	1038256	12 m	6 m ²	Nei
SZ18300289	R-QN-N-7.0M2/T0	1038293	14 m	7 m ²	Nei
SZ18300290	R-QN-N-8.0M2/T0	1038294	16 m	8 m ²	Nei
SZ18300291	R-QN-N-9.0M2/T0	1038295	18 m	9 m ²	Nei
SZ18300292	R-QN-N-10.0M2/T0	1038296	20 m	10 m ²	Nei
SZ18300293	R-QN-N-12.0M2/T0	1038298	24 m	12 m ²	Nei
SZ18300294	R-QN-P-1.0M2/T0	1038339	2 m	1 m ²	Nei
SZ18300295	R-QN-P-1.5M2/T0	1038340	3 m	1.5 m ²	Nei
SZ18300296	R-QN-P-2.0M2/T0	1038341	4 m	2 m ²	Nei
SZ18300297	R-QN-P-2.5M2/T0	1038342	5 m	2.5 m ²	Nei
SZ18300298	R-QN-P-3.0M2/T0	1038365	6 m	3 m ²	Nei
SZ18300299	R-QN-P-3.5M2/T0	1038367	7 m	3.5 m ²	Nei
SZ18300300	R-QN-P-4.0M2/T0	1038371	8 m	4 m ²	Nei
SZ18300301	R-QN-P-4.5M2/T0	1038372	9 m	4.5 m ²	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT