

RayStat M2-termostat



nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2 termostat gir energieffektiv kontroll for is- og snøsmelting i små og mellomstore områder.

FUNKSJONER

Enkel å installere og betjene

Energieffektiv: deteksjon av temperatur og fuktighet

Justerbar fuktfølsomhet

Mulig å aktivere tvunget varme

Electronic on/off control up to 3,600 W

Over-kjøring; syklus: for å sikre at varmen opprettholdes i en brukerdefinert tidsperiode

Pålitelig og lang levetid: 6 year extended product warranty available

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Tilkoblingsspenning	Utgangsrelé	Temperaturstyring-område	IP-klassifisering
1244-016962	RAYSTAT-M2	5410018	207 – 253 V	16 A	0 – 10 °C	IP20

Table 2/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Omgivelsestemperatur	Høyde	Bredde	Dybde
1244-016962	RAYSTAT-M2	5410018	0 – 50 °C	82 mm	52 mm	48.8 mm

Table 3/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Vekt
---------------	-------------	----------	------

1244-016962	RAYSTAT-M2	5410018	0.2 kg
-------------	------------	---------	--------

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT