

Kontrollpanel for SBS for snøsmelting



nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20 kontrollpaneler gir en integrert løsning for nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler i overflatesmelteapplikasjoner. Den tilbyr flere kurser, flere sensorer og multikontroll med integrert elektrisk beskyttelse. Drevet av den innebygde smarte nVent RAYCHEM VIA-DU-20 styreenheten, lar den systemet kun aktiveres når kaldt vær og fuktighet oppdages i kombinasjon. For 400 VAC (3-fase).

FUNKSJONER

Enkel og rask tilkobling av flere kurser direkte i ett enkelt skap

High capacity, with 3-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Fullt integrert system: alle tilkoblinger, kursbeskyttelse og sikkerhets enheter integrert i panelet

Energisparing: gjennom innebygd VIA-DU-20 smartkontroller, kretser aktivert kun når kaldt vær og fuktighet oppdages

Pålitelig, komplett system fra én produsent og spesifikt utformet for snøsmelting

Pålitelig og lang levetid: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

IP-klassifisering:	IP65
Materiale i boksen:	Stål
Montering:	Veggmontert

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Sikringer antall	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Høyde	Bredde
1244-000219	SBS-03-MV-20	3	32 A	0	600 mm	400 mm
1244-000220	SBS-06-MV-20	6	63 A	0	600 mm	600 mm
1244-000221	SBS-09-MV-20	9	63 A	0	800 mm	800 mm

Katalognummer	Elementnavn	Sikringer antall	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Høyde	Bredde
1244-000222	SBS-12-MV-20	12	63 A	0	800 mm	800 mm
1244-000223	SBS-15-MV-20	15	100 A	0	800 mm	800 mm
1244-000224	SBS-18-MV-20	18	125 A	0	1000 mm	800 mm
1244-000215	SBS-03-VV-20	3	63 A	1	600 mm	400 mm
1244-006430	SBS-03-CM-20	3	32 A	1	600 mm	400 mm
1244-006434	SBS-03-CW-40	3	32 A	1	600 mm	400 mm
1244-000216	SBS-06-VV-20	6	100 A	2	600 mm	600 mm
1244-006431	SBS-06-CM-20	6	63 A	2	600 mm	600 mm
1244-006435	SBS-06-CW-40	6	100 A	2	600 mm	600 mm
1244-000217	SBS-09-VV-20	9	100 A	3	800 mm	800 mm
1244-000218	SBS-12-VV-20	12	160 A	4	800 mm	800 mm
1244-006432	SBS-09-CM-20	9	63 A	3	600 mm	600 mm
1244-006433	SBS-12-CM-20	12	100 A	4	800 mm	800 mm
1244-006436	SBS-09-CW-40	9	100 A	3	800 mm	800 mm
1244-006437	SBS-12-CW-40	12	160 A	4	800 mm	800 mm
1244-006438	SBS-15-CW-40	15	160 A	5	1000 mm	800 mm
1244-006439	SBS-18-CW-40	18	250 A	6	1000 mm	800 mm
1244-008212	SBS-15-CM-20	15	125 A	5	800 mm	800 mm

Katalognummer	Elementnavn	Sikringer antall	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Høyde	Bredde
1244-008213	SBS-18-CM-20	18	125 A	6	1000 mm	800 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Dybde
1244-000219	SBS-03-MV-20	210 mm
1244-000220	SBS-06-MV-20	210 mm
1244-000221	SBS-09-MV-20	210 mm
1244-000222	SBS-12-MV-20	210 mm
1244-000223	SBS-15-MV-20	210 mm
1244-000224	SBS-18-MV-20	210 mm
1244-000215	SBS-03-VV-20	210 mm
1244-006430	SBS-03-CM-20	210 mm
1244-006434	SBS-03-CW-40	210 mm
1244-000216	SBS-06-VV-20	210 mm
1244-006431	SBS-06-CM-20	210 mm
1244-006435	SBS-06-CW-40	210 mm
1244-000217	SBS-09-VV-20	210 mm
1244-000218	SBS-12-VV-20	210 mm
1244-006432	SBS-09-CM-20	210 mm

Katalognummer	Elementnavn	Dybde
1244-006433	SBS-12-CM-20	210 mm
1244-006436	SBS-09-CW-40	210 mm
1244-006437	SBS-12-CW-40	210 mm
1244-006438	SBS-15-CW-40	300 mm
1244-006439	SBS-18-CW-40	300 mm
1244-008212	SBS-15-CM-20	210 mm
1244-008213	SBS-18-CM-20	300 mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnløstelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT