

SBS-R-EM-kontrollpanel for overflatesnøsmelting



nVent RAYCHEM SBS-R-EM kontrollpaneler er en integrert løsning for styring av RAYCHEM selvregulerende varmekabler og varmematter med konstant wattstyrke for avising av tak og takrenner og snøsmelting på overflaten. Kontrollpanelene består av den energieffektive, multisensoriske RayStat-M2-kontrolleren. Kontrollpanelene overvåker overflatetemperaturen og overflatefuktigheten og slår på snøsmeltesystemet bare når det er nødvendig. SBS-R-EM-panelene er tilgjengelige i versjoner med 1, 3, 6 og 9 varmekretser, med 20 A bryterkapasitet per krets. Panelene inkluderer også beskyttelsesanordninger for elektriske kretser (C-brytere og jordfeilbrytere) for sikkerhet, trygghet og overholdelse av elektriske forskrifter.

FUNKSJONER

Integrert elektrisk sikkerhets- og kontrollpanel for én/flere varmekretser fra produsenten av varmekabler

Utviklet spesielt for RAYCHEM selvregulerende varmekabler og varmematter med konstant wattstyrke.

Multisensorstyringssystem for optimalisering av energieffektiviteten

Alt i ett enkelt kontrollpanel. Bare legg til en strømforsyning.

Komplett løsning med garanti fra produsenten.

SPESIFIKASJONER

Faseantall: 3
Beskyttelse: Jordfeilbryter
Montering: Veggmontert
Overspenningsvern: Ja

Table 1/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	IP-klassifisering	Gruppemengde	Sikringer antall	Kurssikringer
1244-016636	SBS-R-EM-1X20A	1700420	IP65	1	1	20 A, Type C
1244-016637	SBS-R-EM-3X20A	1700421	IP65	1	3	20 A, Type C
1244-021413	SBS-R-EM-1X10A		IP65	1	1	10 A, Type C
1244-021414	SBS-R-EM-3X10A		IP65	1	3	10 A, Type C
1244-021417	SBS-R-EM-1X16A		IP65	1	1	16 A, Type C
1244-021418	SBS-R-EM-3X16A		IP65	1	3	16 A, Type C
1244-016638	SBS-R-EM-6X20A	1700422	IP66	2	6	20 A, Type C
1244-021415	SBS-R-EM-6X10A		IP66	2	6	10 A, Type C
1244-021419	SBS-R-EM-6X16A		IP66	2	6	16 A, Type C
1244-021416	SBS-R-EM-9X10A		IP66	3	9	10 A, Type C
1244-021420	SBS-R-EM-9X16A		IP66	3	9	16 A, Type C
1244-021421	SBS-R-EM-9X20A		IP66	3	9	20 A, Type C

Table 2/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Høyde	Bredde
1244-016636	SBS-R-EM-1X20A	1700420	40	1	436	310

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Høyde	Bredde
1244-016637	SBS-R-EM-3X20A	1700421	40	1	586	310
1244-021413	SBS-R-EM-1X10A		40	1	436	310
1244-021414	SBS-R-EM-3X10A		40	1	586	310
1244-021417	SBS-R-EM-1X16A		40	1	586	310
1244-021418	SBS-R-EM-3X16A		40	1	436	310
1244-016638	SBS-R-EM-6X20A	1700422	40	2	600	600
1244-021415	SBS-R-EM-6X10A		40	2	600	600
1244-021419	SBS-R-EM-6X16A		40	2	600	600
1244-021416	SBS-R-EM-9X10A		40	3	800	800
1244-021420	SBS-R-EM-9X16A		40	3	800	800
1244-021421	SBS-R-EM-9X20A		40	3	800	800

Table 3/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Dybde	Materiale i boksen
1244-016636	SBS-R-EM-1X20A	1700420	148	Plast
1244-016637	SBS-R-EM-3X20A	1700421	148	Plast
1244-021413	SBS-R-EM-1X10A		148	Plast
1244-021414	SBS-R-EM-3X10A		148	Plast
1244-021417	SBS-R-EM-1X16A		148	Plast

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Dybde	Materiale i boksen
1244-021418	SBS-R-EM-3X16A		148	Plast
1244-016638	SBS-R-EM-6X20A	1700422	210	Metall
1244-021415	SBS-R-EM-6X10A		210	Metall
1244-021419	SBS-R-EM-6X16A		210	Metall
1244-021416	SBS-R-EM-9X10A		800	Metall
1244-021420	SBS-R-EM-9X16A		800	Metall
1244-021421	SBS-R-EM-9X20A		800	Metall

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT