

SBS-R-FP-kontrollpanel for beskyttelse mot frysing av rør



SPESIFIKASJONER

Faseantall:	3
IP-klassifisering:	IP65
Beskyttelse:	Jordfeilbryter
Montering:	Veggmontert
Overspenningsvern:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Gruppemengde	Sikringer antall	Kurssikringer	Hovedbryter strømklassifisering
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	1700410	1	1	16 A, Type C	40 A
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	1700411	1	3	16 A, Type C	40 A
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	1700413	1	1	10 A, Type C	40 A
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	1700414	1	3	10 A, Type C	40 A
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A		1	3	13 A, Type C	40 A
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A		1	3	13 A, Type C	40 A

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Gruppemengde	Sikringer antall	Kurssikringer	Hovedbryter strømklassifisering
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	1700412	2	6	16 A, Type C	40 A
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	1700415	2	6	10 A, Type C	40 A
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A		2	6	13 A, Type C	40 A

Table 2/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Høyde	Bredde	Dybde
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	1700410	1	286 mm	418 mm	148 mm
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	1700411	1	436 mm	418 mm	148 mm
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	1700413	1	246 mm	310 mm	148 mm
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	1700414	1	436 mm	418 mm	148 mm
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A		1	586 mm	310 mm	148 mm
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A		1	586 mm	310 mm	148 mm
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	1700412	2	586 mm	418 mm	148 mm
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	1700415	2	586 mm	418 mm	148 mm
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A		2	586 mm	600 mm	148 mm

Table 3/3

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Materiale i boksen
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	1700410	Plast
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	1700411	Plast

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Materiale i boksen
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	1700413	Plast
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	1700414	Plast
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A		Plast
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A		Plast
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	1700412	Plast
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	1700415	Plast
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A		Plast

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT