

SBS-XX-SNR Kontrollpanel for sprinklersystemer



nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR kontrollpanel gir en integrert løsning for nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler i sprinkleranlegg for frostbeskyttelse. Den tilbyr flere kretser, multisensor og multikontroll med integrert elektrisk beskyttelse, med automatisk styring i samsvar med BS EN 12845:2008. For 400 VAC (3-fase).

FUNKSJONER

Enkel og rask tilkobling av flere kurser direkte i ett enkelt skap

High capacity, with 2-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Fullt integrert system: alle tilkoblinger, kursbeskyttelse og sikkerhets enheter integrert i panelet

Energisparing: med to digitale sensorsensorenheter per sprinklerlinje og digital temperaturtilbakemelding for hver

Pålitelig, komplett system fra én produsent og spesifikt utformet for frostbeskyttelse av sprinklersystemer

Pålitelig og lang levetid: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

IP-klassifisering:	IP65
Beskyttelse:	Jordfeilbryter
Materiale i boksen:	Stål
Montering:	Veggmontert
Overspenningsvern:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Sikringer antall	Kurssikringer	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Høyde
185780-000	SBS-02-SNR	2	16 A, Type C	32 A	2	600 mm

Katalognummer	Elementnavn	Sikringer antall	Kurssikringer	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 300 mA	Høyde
012276-000	SBS-10-SNR	10	16 A, Type C	63 A	10	1000 mm
158834-000	SBS-08-SNR	8	16 A, Type C	63 A	8	1000 mm
278362-000	SBS-04-SNR	4	16 A, Type C	32 A	4	800 mm
300074-000	SBS-06-SNR	6	16 A, Type C	32 A	6	800 mm
712998-000	SBS-12-SNR	12	16 A, Type C	63 A	12	1000 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Bredde	Dybde
185780-000	SBS-02-SNR	600 mm	210 mm
012276-000	SBS-10-SNR	1000 mm	300 mm
158834-000	SBS-08-SNR	800 mm	300 mm
278362-000	SBS-04-SNR	800 mm	210 mm
300074-000	SBS-06-SNR	800 mm	210 mm
712998-000	SBS-12-SNR	1000 mm	300 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Fullstendige tegninger og skjemaer følger med produktet. Alle elektriske installasjoner må utføres av godkjent elektriker i samsvar med lokale elektriske krav og regler.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT