

SENZ-WIFI Digital timer termostat



nVent RAYCHEM SENZ-Wifi er en moderne gulvvarmestmostat som gir høy komfort og lave energikostnader for gulvvarme. Den er egnet for nye bygge- eller renoveringsprosjekter, og kan brukes med alle varmekabler og varmematter. I pakken følger det med en unik svart designramme og en hvit for kombinasjonsrammer. Andre fronter er også tilgjengelige. Termostaten kan fungere som en standard WIFI-termostat eller integreres i en gruppe termostater og styres fullstendig av SENZ WIFI-appen. Termostaten kan styres med talekommando gjennom Google Assistant- og Amazon Alexa-kompatible smarthøytalere. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection, Distance control option, Adaptive start control, Working time limitation. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

FUNKSJONER

Enkel å bruke og fleksibel

Swipe and touch skjerm: store ikoner i menyen, dobbel navigering med sveip og trykk, rull ned i listene, hjul for valg av temperatur, kompatibel med de fleste kombinasjonsrammer

Fullstendig kontrollerbar fra hvor som helst i verden med SENZ-WIFI-appen

Kan styres ved talekommandoer gjennom Amazon Alexa kompatible smarthøytalere

Talestyring gjennom Google Assistant-kompatible smarthøytalere

7 operating modes, 3 economic programs, 1 constant mode, 1 flexible boost, 1 holiday mode, 1 'off' mode

Energieffektiv, tilpasningsdyktig, vindus åpen-funksjon, oversikt over energiforbruk

Kapasitiv fullfarge, berøringsskjerm

Optimum heat management, with 4 sensor modes

Kan styres av en tredjeparts applikasjon gjennom åpen API, FredAPI

Pålitelig og lang levetid: 12 to 20 year total care warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Stømforsyning	Måleområde	Justerbar differensial	Forskriftstype
---------------	-------------	----------	---------------	------------	------------------------	----------------

1244-017778	R-SENZ-WIFI	5400040	230 V	4 – 40 °C	Nei	På/av
-------------	-------------	---------	-------	-----------	-----	-------

Table 2/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Maks. kontaktspennning	Maks. kontaktbelastning	Sensor/følertyp	Temperaturstyringsklasse
1244-017778	R-SENZ-WIFI	5400040	230 V	13 A	Resistance Sensor	IV

Table 3/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Kontrollkarakteristikk	Power Consumption, Standby	IP-klassifisering	RAL-nummer
1244-017778	R-SENZ-WIFI	5400040	PID	0.5 W	IP21	9003

Table 4/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Farge	IFTTT-støtte tilgjengelig	Klokketype	Klokkemodell
1244-017778	R-SENZ-WIFI	5400040	Sort	Nei	Week Clock	Digital

Table 5/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Selvlæring	Fjernbetjening	Kommunikasjonsprotokoll	Høyde
1244-017778	R-SENZ-WIFI	5400040	Ja	Ja	Wifi	84.3 mm

Table 6/6

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Bredde	Dybde
1244-017778	R-SENZ-WIFI	5400040	85.5 mm	41.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Google og relaterte merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på

eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT