

Tilkobling med inngang for 1 varmekabel og integrert koblingsboks



nVent RAYCHEM JBS-100 er en koblingsboks som brukes til å koble strøm til én nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV eller VPL industriell parallell varmekabel. Tilbys i tre versjoner, tilpasset for lokal installasjonspraksis. Alle er også tilgjengelig med indikatorlys for tilført spenning. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A.

FUNKSJONER

Enkel og rask å installere, romslige bokser med fronttilgang, sikrede lokkskruer og robuste fjærklemmer for sikker tilkobling

Del av et modulært komponentsystem som gir maksimal fleksibilitet

Én serie for alle nVent RAYCHEM industri parallellmotstand varmekabler

Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder, integrert del av systemgodkjenning

Kald montering: kabelskritt med ikke-herdende forseglingsmiddel; ingen varmepistol, ingen varmearbeidstillatelse nødvendig

Pålitelig og lang levetid: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

For Ex-sone-gass:	1, 2
Antall innganger:	2
Rekkeklemme, antall:	3
Maks. tverrsnitt på leder:	10 mm ²
For Ex-sone-støv:	21, 22
Dybde:	90 mm
Bredde:	120 mm
Høyde:	242 mm
Tilkoblingsmetode.:	Kaldmontert:
Materiell:	Glassfiberarmert polymer
Områdeklassifisering:	Non-Hazardous; Hazardous
IP-klassifisering:	IP66

Kabelinngang:	M25
Utkastere inkludert:	Nei
Montering:	På rør
Dekselfeste:	Skrudd
Halogenfri:	Ja

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Omgivelsestemperatur	Lysindikasjon inkludert	Jordingsplate inkludert	Under isolasjon
054363-000	JBS-100-L-E	1255800	-40 to 40 °C	Ja	Nei	Nei
075249-000	JBS-100-L-EP	1255802	-40 to 40 °C	Ja	Ja	Nei
158251-000	JBS-100-EP	1255801	-55 to 56 °C	Nei	Ja	Nei
829939-000	JBS-100-E	1223600	-55 to 56 °C	Nei	Nei	Nei

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lokaliserte versjoner kan forekomme med begrensede godkjenninger og ulike delenumre. Kontakt din lokale selger.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT