


# 19-tommers Vifteenhet, 1 U

Vifteenhet for installasjon i en 1U plass i kabinettet.



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Mekanisk strekkavlastning for nettkabler

Kan tilpasses til subracks

Kontaktbeskyttelse i henhold til din en ISO 13857

## SPESIFIKASJONER

Table 1/1

| Katalognummer | Inngangsspenn<br>ing AC | Inngangsspenn<br>ing DC | Pakkeantall | Avslutt                               | Materiale       | Hurtiglevering |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 10713-100     | 230V                    |                         | 1           | Aluminium-<br>sinkbelagt,<br>Eloksert | Stål, Aluminium | Nei            |
| 10713-107     |                         | 24V min                 | 1           | Aluminium-<br>sinkbelagt,<br>Eloksert | Stål, Aluminium | Nei            |
| 10713-106     | 115V                    |                         | 1           | Aluminium-<br>sinkbelagt,<br>Eloksert | Stål, Aluminium | Nei            |

| Katalognummer | Inngangsspenn<br>ing AC | Inngangsspenn<br>ing DC | Pakkeantall | Avslutt                               | Materiale       | Hurtiglevering |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 10713-104     | 230V                    |                         | 1           | Aluminium-<br>sinkbelagt,<br>Eloksert | Stål, Aluminium | Nei            |
| 10713-102     | 115V                    |                         | 1           | Aluminium-<br>sinkbelagt,<br>Eloksert | Stål, Aluminium | Nei            |
| 10713-103     |                         | 24V min                 | 1           | Aluminium-<br>sinkbelagt,<br>Eloksert | Stål, Aluminium | Nei            |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill nettkabelen separat.

Bred inngangsspennning (86 ... 264 VAC) tilgjengelig på forespørsel.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**