

19" Front Panel With Holes for Handles



Define the device fronts and side inss with Schroff 19" front panels. Schroff 19" front panels have additional holes for mounting of handles and are available in 1 U to 6 U demensions.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

19" front panels have additional holes for mounting of handles

SPESIFIKASJONER

Rackbredde:	95HP
Materiale:	Aluminium
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Håndtakstype	Overflate	Montering	Antall pakker
30219-161	1U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
40304-050	1U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
30219-162	2U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Håndtakstype	Overflate	Montering	Antall pakker
30219-163	3U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
30219-164	4U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
30219-165	5U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
30219-166	6U		Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
40304-051	2U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
40304-052	3U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
40304-053	4U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
40304-054	5U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1
40304-055	6U	3mm	Fremre håndtak	Anodisert	Front som skrus på	1


Table 2/3

Katalognummer	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Type
30219-161	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel
40304-050	Anodisert	Anodisert	Ja	Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel
30219-162	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel
30219-163	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel
30219-164	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei	177mm	19-tommers frontpanel
30219-165	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei	221.4mm	19-tommers frontpanel
30219-166	Anodisert	Anodisert	Nei	Nei	265.9mm	19-tommers frontpanel

Katalognummer	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Type
40304-051	Anodisert	Anodisert	Ja	Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel
40304-052	Anodisert	Anodisert	Ja	Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel
40304-053	Anodisert	Anodisert	Ja	Nei	177mm	19-tommers frontpanel
40304-054	Anodisert	Anodisert	Ja	Nei	221.4mm	19-tommers frontpanel
40304-055	Anodisert	Anodisert	Ja	Nei	265.9mm	19-tommers frontpanel

Table 3/3

Katalognummer	Bredde (W)	Hurtiglevering
30219-161	483mm	Nei
40304-050	483mm	Nei
30219-162	483mm	Nei
30219-163	483mm	Nei
30219-164	483mm	Nei
30219-165	483mm	Nei
30219-166	483mm	Nei
40304-051	483mm	Nei
40304-052	483mm	Nei
40304-053	483mm	Nei
40304-054	483mm	Nei
40304-055	483mm	Nei



nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE