


19-tommers frontpanel, vanlig



Frontpanel uten eller med UNDERDEL?, ST-type 3 eller FDDI-utskjæring.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

19-tommers frontpanel uten utskjæring

SPESIFIKASJONER

Dybde:	2.5mm
Materiale:	Aluminium
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Pakkeantall	Front finish	Bakutførelse	Fargekode
30118-328	3U	4HP	1	Malt	Ledende	RAL 7035

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Pakkeantall	Front finish	Bakutførelse	Fargekode
30118-331	3U	28HP	1	Malt	Ledende	RAL 7035
30118-330	3U	14HP	1	Malt	Ledende	RAL 7035
30118-329	3U	7HP	1	Malt	Ledende	RAL 7035

Table 2/2				
Katalognummer	Avslutt	Høyde	Bredde	Hurtiglevering
30118-328	Pulverlakkert	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-331	Pulverlakkert	128.4mm	141.9mm	Nei
30118-330	Pulverlakkert	128.4mm	70.78mm	Nei
30118-329	Pulverlakkert	128.4mm	35.22mm	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE