


# 19-tommers frontpanel for termostat med digital skjerm, 1 U



19-tommers frontpanel for termostat med digital skjerm, 1 U

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

19-tommers frontpanel, 1 U, med utskjæring for termostat med digitalt display

## SPESIFIKASJONER

**Tilbehørstype:** Frontpanel

Table 1/3

| Katalognummer | Type                  | Montering   | EMC-skjerming | Materiale | Front finish | Bakutførelse |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 30118-360     | 19-tommers frontpanel | Skrue foran | Nei           | Aluminium | Malt         | Malt         |
| 30118-267     | 19-tommers frontpanel | Skrue foran | Nei           | Aluminium | Eloksert     | Eloksert     |
| 30118-315     | 19-tommers frontpanel | Skrue foran | Nei           | Aluminium | Malt         | Malt         |

Table 2/3

| Katalognummer | Fargekode | Rackhøyde | Høyde | Rackbredde | Bredde | Dybde |
|---------------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-------|
| 30118-360     | RAL 7021  | 1U        | 43mm  | 95HP       | 483mm  | 3mm   |
| 30118-267     |           | 1U        | 35mm  |            | 76mm   | 3mm   |
| 30118-315     | RAL 7035  | 1U        | 43mm  | 95HP       | 483mm  | 3mm   |

Table 3/3

| Katalognummer | Pakkeantall | Avslutt       | Hurtiglevering |
|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 30118-360     | 1           | Pulverlakkert | Nei            |
| 30118-267     | 1           | Eloksert      | Nei            |
| 30118-315     | 1           | Pulverlakkert | Nei            |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**