

19-tommers frontpanel, ventilert

Ventilerte frontpaneler gir varmespredning gjennom hull.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ventilerte frontpaneler (aluminium) gir varmespredning

SPESIFIKASJONER

Rackbredde:	95HP
Materiale:	Aluminium
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Avslutt	Montering	Pakkeantall	Front finish	Bakutførelse
30118-962	1U	Pulverlakkert	Skrue foran	1	Malt	Malt
30702-044	1U	Eloksert	Skrue foran	1	Rå	Ledende
30702-047	1U	Eloksert	Skrue foran	1	Eloksert	Eloksert

Katalognummer	Rackhøyde	Avslutt	Montering	Pakkeantall	Front finish	Bakutførelse
30702-056	1U	Pulverlakkert	Skrue foran	1	Malt	Malt
30118-963	2U	Eloksert	Skrue foran	1	Malt	Malt
30702-045	2U	Eloksert	Skrue foran	1	Rå	Rå
30702-048	2U	Eloksert	Skrue foran	1	Eloksert	Eloksert
30702-057	2U	Pulverlakkert	Skrue foran	1	Malt	Malt
30118-964	3U	Pulverlakkert	Skrue foran	1	Malt	Malt
30702-046	3U	Eloksert	Skrue foran	1	Rå	Rå
30702-049	3U	Eloksert	Skrue foran	1	Eloksert	Eloksert
30702-058	3U	Pulverlakkert	Skrue foran	1	Malt	Malt

Table 2/3

Katalognummer	Behandlede kanter	Fargekode	EMC-skjerming	Høyde (H)	Type	Bredde (W)
30118-962		RAL 7021	Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel	483mm
30702-044			Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel	483mm
30702-047	Ja		Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel	483mm
30702-056		RAL 7035	Nei	43.6mm	19-tommers frontpanel	483mm
30118-963		RAL 7021	Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel	483mm
30702-045			Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel	483mm
30702-048	Ja		Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel	483mm

Katalognummer	Behandlede kanter	Fargekode	EMC-skjerming	Høyde (H)	Type	Bredde (W)
30702-057		RAL 7035	Nei	88.1mm	19-tommers frontpanel	483mm
30118-964		RAL 7021	Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel	483mm
30702-046			Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel	483mm
30702-049	Ja		Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel	483mm
30702-058		RAL 7035	Nei	132.5mm	19-tommers frontpanel	483mm


Table 3/3

Katalognummer	Hurtiglevering
30118-962	Nei
30702-044	Nei
30702-047	Nei
30702-056	Nei
30118-963	Nei
30702-045	Nei
30702-048	Nei
30702-057	Nei
30118-964	Nei
30702-046	Nei
30702-049	Nei
30702-058	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for 19 tommer separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE