


# Luftskjerm, U-frontpanel, frostbeskyttelse, tekstil



Luftplaten med U-formet frontpanel dekker et tomt spor for å eliminere en luftstrøm. Det U-formede frontpanelet aksepterer en EMC-pakning av tekstil.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

luftledeplaten eliminerer luftlekkasjer i tomme spor

Dekselet skyves inn i føringsskinnen

## SPESIFIKASJONER

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkttype:</b>    | Luftskjerm                                                             |
| <b>Materiale:</b>      | Aluminium                                                              |
| <b>Avslutt:</b>        | Eloksert; Passivisert                                                  |
| <b>Produktfamilie:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT; CompacPRO; PropacPRO; InPac |
| <b>Type:</b>           | Med frontpanel                                                         |

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhøyde | Pakkeantall | Dybde | EMC-skjerming | Rackbredde | Arbeider med |
|---------------|-----------|-------------|-------|---------------|------------|--------------|
|---------------|-----------|-------------|-------|---------------|------------|--------------|

|           |    |   |       |                         |     |                        |
|-----------|----|---|-------|-------------------------|-----|------------------------|
| 20848-728 | 3U | 1 | 160mm | Nei<br>(ettermonterbar) | 4HP | Subracks,<br>Tilfeller |
| 20848-729 | 3U | 1 | 220mm | Nei<br>(ettermonterbar) | 4HP | Subracks,<br>Tilfeller |
| 20848-736 | 6U | 1 | 160mm | Nei<br>(ettermonterbar) | 4HP | Subracks,<br>Tilfeller |
| 20848-737 | 6U | 1 | 220mm | Nei<br>(ettermonterbar) | 4HP | Subracks,<br>Tilfeller |

Table 2/2

| Katalognummer | Hurtiglevering |
|---------------|----------------|
| 20848-728     | Nei            |
| 20848-729     | Nei            |
| 20848-736     | Nei            |
| 20848-737     | Nei            |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Luftbaffel for 280 mm dyp og for 80 mm bakre i/O-plater tilgjengelig på forespørsel.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**