


ATCA frontpanel, Al-Profile, forsterket med fjærbelastning



AdvancedTCA frontpanel for fjærbelastet IEA-håndtak med støpt endestykke.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Konfigurasjon: Frontpanel med IEA-håndtak (med/uten fjærbelastning)

Al-ekstrudering; for mesh EMC-forsegling

SPESIFIKASJONER

Dybde (D):	1mm
Rackbredde:	6HP
Rackhøyde:	8U
Materiale:	Aluminium
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel


Table 1/2

Katalognummer	Pakkeantall	Håndtakstype	Front finish	Bakutførelse	Avslutt	Høyde (H)
31596-899	1	Stempel	Rå	Rå	Passivisert	323.15mm
31596-900	1	Spak	Rå	Rå	Passivisert	323.15mm

Table 2/2

Katalognummer	Bredde (W)	Hurtiglevering
31596-899	29mm	Nei
31596-900	29mm	Nei

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE