


Bakplan med gjennomkoblede signallinjer

Bakplan med gjennom tilkoblede signallinjer.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Strømforsyning i hver kontaktposisjon (rad 1 + 32)

Tilpasningsfelt for kraftforbindelser på 2-lags bakplan

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Sporvidde	Kontakttype
23007-188	Bakplan	28	3U	60 signallinjer	3HP	
23007-010	Bakplan	10	3U	60 signallinjer	4HP	C64F
23007-081	Bakplan	21	3U	60 signallinjer	4HP	
23007-114	Bakplan	14	3U	60 signallinjer	3HP	C64F

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Sporvidde	Kontakttype
23007-040	Bakplan	10	3U	60 signallinjer	4HP	C96F
23007-410	Bakplan	10	3U	90 signallinjer	4HP	C96F
23007-021	Bakplan	21	3U	60 signallinjer	4HP	C64F
23007-421	Bakplan	21	3U	90 signallinjer	4HP	C96F
23007-051	Bakplan	21	3U	60 signallinjer	4HP	C96F
23007-128	Bakplan	28	3U	60 signallinjer	3HP	C64F
23007-158	Bakplan	28	3U	60 signallinjer	3HP	C96F

Table 2/2

Katalognummer	Strømkontakttype	Pakkeantall	Hurtiglevering
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei

Katalognummer	Strømkontakttype	Pakkeantall	Hurtiglevering
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm.	1	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE