

Grunnleggende PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulær, kompakt PDU. Ultra-low profil design



FUNKSJONER

Enlogic Basic Power Distribution-enheter muliggjør strøm i skap, i tillegg til stativer med åpen ramme og veggmonterte skap

Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase

C13 og C19 uttak

1RU aluminiumsprofil

Justerbar verktøyløs montering

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antall kontakter	Farge
EB0311	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(12) C13	12	Svart
EB0311-A	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(12) C13	12	Svart
EB0317-A	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(10) C13, (1) C19	11	Svart
EB0322	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(20) C13, (2) C19	22	Svart
EB0322-A	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(30) C13, (6) C19	22	Svart
EB0303	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Svart
EB0321	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(20) C13	20	Svart
EB0328	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(24) C13, (6) C19	30	Svart

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antallkontakter	Farge
EB0332	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(30) C13, (6) C19	36	Svart
EB0337	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Svart
EB0318-A	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(12) C13, (1) C19	13	Svart
EB0305	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Svart
EB0313	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(12) C13	12	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbyrter	Utganger med bryter	Kretsbyrtermengde	Strømklassifisering	Plassering av inngangskabel	Inngangsspennning
EB0311	Ingen kretsbyrter	Nei	0	3,7 kVA	Frontmating	200 – 240V
EB0311-A	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	0		Frontmating	100 – 240V
EB0317-A	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	0		Frontmating	100 – 240V
EB0322	Ingen kretsbyrter	Nei	0	3,7 kVA	Toppmating	100 – 240V
EB0322-A	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	0		Frontmating	100 – 240V
EB0303	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	2	7,4 kVA	Frontmating	200 – 240V
EB0321	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	2	7,4 kVA	Toppmating	200 – 240V
EB0328	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	2	7,4 kVA	Toppmating	200 – 240V
EB0332	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	3		Toppmating	200 – 240V
EB0337	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	2	5 kVA Nord-Amerika, 7,4 kVA International	Toppmating	200 – 240V
EB0318-A	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	2		Frontmating	100 – 240V

Katalognummer	Kretsbyrter	Utganger med bryter	Kretsbyrtermengde	Strømklassifisering	Plassering av inngangskabel	Inngangsspenn
EB0305	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6		Frontmating	200 – 240V
EB0313	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	2	7,4 kVA	Frontmating	200 – 240V

Table 3/6

Katalognummer	Fase	Nominelt avbrudd	Maks. inngangseffekt	Nominell spenning	Av/på-bryter inkludert	Utgangsspenn
EB0311	1 PH.	5kAIC	3,68 kVA	230V	Nei	230VAC
EB0311-A	1 PH.	5kAIC	3,68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	1 PH.	5kAIC	3,68 kVA			100 – 240VAC
EB0322	1 PH.	5kAIC	3,68 kVA	230V	Nei	230VAC
EB0322-A	1 PH.	5kAIC	3,68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nei	230VAC
EB0321	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nei	230VAC
EB0328	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nei	230VAC
EB0332	1 PH.	5kAIC	11,0 kVA			200 – 240VAC
EB0337	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nei	230VAC
EB0318-A	1 PH.	5kAIC	3,68 kVA			100 – 240VAC
EB0305	1 PH.	5kAIC	14,4 kVA			200 – 240VAC
EB0313	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA	230V	Nei	230VAC

Table 4/6

Katalognummer	Strømstyrke (redusert strømstyrke)	Pluggtype	Rackenheter	Uttakbar inngangskabel	Målingstype	Materiale
EB0311	16 A.	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Ja	Ingen	Stål
EB0311-A	16 A.	C20	1U	Ja	Ingen	
EB0317-A	20 A (16 A) Nord-Amerika, 16 internasjonale	C20	0U	Ja	Ingen	
EB0322	16 A.	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Ja	Ingen	Stål
EB0322-A	20 A (16 A) Nord-Amerika, 16 internasjonale	C20	0U	Ja	Ingen	
EB0303	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nei	Ingen	Stål
EB0321	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nei	Ingen	Stål
EB0328	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nei	Ingen	Stål
EB0332	63 A.	IEC 60309 363P6 (IP44)	0U	Nei	Ingen	
EB0337	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 internasjonale	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nei	Ingen	Stål
EB0318-A	16 A.	C20	2U	Ja	Ingen	
EB0305	63 A.	IEC 60309 363P6 (IP44)	1U	Nei	Ingen	
EB0313	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	1U	Nei	Ingen	Stål

Table 5/6

Katalognummer	Overflate	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Antall pakker
EB0311	Pulverlakkert	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1

Katalognummer	Overflate	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Antall pakker
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322	Pulverlakkert	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0322-A						1
EB0303	Pulverlakkert	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Pulverlakkert	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Pulverlakkert	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0332						1
EB0337	Pulverlakkert	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0318-A						1
EB0305						1
EB0313	Pulverlakkert	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1

Table 6/6

Katalognummer	Lengde på inngangskabel	Hurtiglevering
EB0311	3m	Nei
EB0311-A	0m	Nei
EB0317-A	0m	Nei
EB0322	3m	Nei
EB0322-A	0m	Nei

Katalognummer	Lengde på inngangskabel	Hurtiglevering
EB0303	3m	Nei
EB0321	3m	Nei
EB0328	3m	Nei
EB0332	3m	Nei
EB0337	3m	Nei
EB0318-A	0m	Nei
EB0305	3m	Nei
EB0313	3m	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, eller annen feil bruk kan føre til skade på produktet og/eller anlegget. nVent påtar seg ikke ansvar for skader eller tap som følge av feil bruk.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE