

Grunnleggende PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulær, kompakt PDU. Ultra-low profil design



FUNKSJONER

Enlogic Basic Power Distribution-enheter muliggjør strøm i skap, i tillegg til stativer med åpen ramme og veggmonterte skap

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13 og C19 uttak

1RU aluminiumsprofil

Justerbar verktøyløs montering

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antall kontakter	Farge
EB0401	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Svart
EB0402	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(24) C13, (6) C19	30	Svart
EB0403	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Svart
EB0450	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(21) C13/C19	42	Svart
EB0807	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Svart
EB0808	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Svart
EB0809	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Svart
EB0811	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(30) C13, (12) C19	42	Svart

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antallkontakter	Farge
EB0812	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(36) C13, (12) C19	48	Svart
EB0850	Logikk	Grunnleggende PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbyrter	Utganger med bryter	Kretsbyrtermengde	Strømklassifisering	Lengde på inngangskabel	Plassering av inngangskabel
EB0401	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	0		3m	Toppmating
EB0402	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	0		3m	Toppmating
EB0403	Ingen kretsbyrter	Nei	0	11,0 kVA	3m	Toppmating
EB0450	Ingen kretsbyrter	Nei	0	11,5 kVA Nord-Amerika, 11,0 kVA International	1.8m	Toppmating
EB0807	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6		3m	Toppmating
EB0808	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6		3m	Toppmating
EB0809	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6		3m	Toppmating
EB0811	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6	22,0 kVA	3m	Toppmating
EB0812	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6		3m	Toppmating
EB0850	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA International	1.8m	Toppmating

Table 3/6

Katalognummer	Inngangsspennning	Fase	Nominelt avbrudd	Nominell spenning	Maks. inngangseffekt	Av/på-bryter inkludert
EB0401	400V	3 PH WYE	5kAIC		11,0 kVA	

Katalognummer	Inngangsspenn ing	Fase	Nominelt avbrudd	Nominell spenning	Maks. inngangseffekt	Av/på-bryter inkludert
EB0402	400V	3 PH WYE	5kAIC		11,0 kVA	
EB0403	380 – 415V	3 PH.		415V	11,0 kVA	Nei
EB0450	380 – 415V	3 PH.		415V	11,5 / 11,0 kVA	Nei
EB0807	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0808	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0809	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH.		415V	22,0 kVA	Nei
EB0812	400V	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA	
EB0850	380 – 415V	3 PH.		415V	17,3 / 22,1 kVA	Nei

Table 4/6

Katalognummer	Strømstyrke (reduisert strømstyrke)	Utgangsspenn ing	Rackenheter	Pluggtype	Målingstype	Uttakbar inngangskabel
EB0401	16 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ingen	Nei
EB0402	16 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ingen	Nei
EB0403	16 A.	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ingen	Nei
EB0450	20 A (16 A) Nord-Amerika, 16 internasjonale	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	Ingen	Nei
EB0807	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nei
EB0808	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nei

Katalognummer	Strømstyrke (reduisert strømstyrke)	Utgangsspenn ing	Rackenheter	Pluggtype	Målingstype	Uttakbar inngangskabel
EB0809	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nei
EB0811	32 A.	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nei
EB0812	32 A.	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ingen	Nei
EB0850	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 internasjonale	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Ingen	Nei

Table 5/6

Katalognummer	Materiale	Overflate	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
EB0401						
EB0402						
EB0403	Stål	Pulverlakkert	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Stål	Pulverlakkert	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0811	Stål	Pulverlakkert	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0812						
EB0850	Stål	Pulverlakkert	1780mm	56mm	55mm	10kg

Table 6/6

Katalognummer	Antall pakker	Hurtiglevering
---------------	---------------	----------------

EB0401	1	Nei
EB0402	1	Nei
EB0403	1	Nei
EB0450	1	Nei
EB0807	1	Nei
EB0808	1	Nei
EB0809	1	Nei
EB0811	1	Nei
EB0812	1	Nei
EB0850	1	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE