


Comline FTTX 19-/23-tommers panel-/Skyvemonteringssett



Comline FTTX 19-/23-tommers panel-/Skyvemonteringssett med en lastekapasitet på 400 kg, sikrer enkel tilpasning til dybdemedlemmene.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Comline FTTX 19-/23-tommers panel-/Skyvemonteringssett

For montering på dybdebjelke (25 mm rutenett)

Lastekapasitet 400 kg.

Glideskinner kan monteres

For innfelt montering av komponenter på 19 tommer/23 tommer

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Galvanisert

Produkttype: Skyv montering

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Hurtiglevering
22349-033	23U	1200mm	800mm	2	Nei
22349-032	10U	660mm	800mm	2	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE