


CPCI-bakplan, systemspor høyre



nVent SCHROFF CompactPCI Backplanes har best i klassen signalintegritet og MTBF-verdier på grunn av SMD-komponenter, keramikkondensatorer og pressekontakter

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core spesifikasjon, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap spesifikasjon, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus spesifikasjon, PICMG 2,10 R1.0 Keying spesifikasjon

Digital GND kan kobles til / isolert fra chassis GND ved hjelp av skruer

V (i/O) justerbar til +3.3 V eller +5 V.

Innmating av forsyningsspenninger via strømfeil (ringmerke M4), FASTON

Ytre lag fungerer som GND-overflater

Utility plugg for statussignaler (SMCQ)

Flere backplanes kan plasseres sammen uten tap av spor

Enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer

Intelligent plattform management bus (IPMB) kontakt til PICMG 2,9

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporvidde
---------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------

23006-331	Bakplan	1	3U	CompactPCI, ingen buss		4HP
23006-811	Bakplan	1	3U	CompactPCI, ingen buss		4HP
23006-300	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-301	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-303	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-332	Bakplan	2	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-334	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-336	Bakplan	6	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-337	Bakplan	7	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-353	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-354	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-355	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-358	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-372	Bakplan	2	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-373	Bakplan	3	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-374	Bakplan	4	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-375	Bakplan	5	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-376	Bakplan	6	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-377	Bakplan	7	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP

23006-378	Bakplan	8	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-812	Bakplan	2	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-813	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-814	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-815	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-816	Bakplan	6	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-817	Bakplan	7	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-818	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 32-biters	Høyre	4HP
23006-833	Bakplan	3	3U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-834	Bakplan	4	3U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-835	Bakplan	5	3U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-838	Bakplan	8	3U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-862	Bakplan	2	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-863	Bakplan	3	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-864	Bakplan	4	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-865	Bakplan	5	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-866	Bakplan	6	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-867	Bakplan	7	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP
23006-868	Bakplan	8	6U	CompactPCI, 64-biters	Høyre	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Spenning i/O	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Bredde	Pakkeantall
23006-331	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko		19.32mm	1
23006-811	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko		19.32mm	1
23006-300	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1
23006-301	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	100.59mm	1
23006-303	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	60.05mm	1
23006-332	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	39.64mm	1
23006-334	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	80.28mm	1
23006-336	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	121.01mm	1
23006-337	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	141.24mm	1
23006-353	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	60.05mm	1
23006-354	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	80.28mm	1
23006-355	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	100.59mm	1
23006-358	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1
23006-372	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	39.64mm	1
23006-373	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	60.05mm	1
23006-374	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	80.28mm	1
23006-375	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	100.59mm	1
23006-376	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	121.01mm	1

Katalognummer	Spenning i/O	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Bredde	Pakkeantall
23006-377	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	141.24mm	1
23006-378	3.3V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1
23006-812	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	39.64mm	1
23006-813	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	60.05mm	1
23006-814	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	80.28mm	1
23006-815	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	100.59mm	1
23006-816	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	121.01mm	1
23006-817	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	141.24mm	1
23006-818	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1
23006-833	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	60.05mm	1
23006-834	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	80.28mm	1
23006-835	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	100.59mm	1
23006-838	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1
23006-862	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	39.64mm	1
23006-863	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	60.05mm	1
23006-864	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	80.28mm	1
23006-865	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	100.59mm	1
23006-866	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	121.01mm	1

Katalognummer	Spenning i/O	Kontakttype	Strømkontakttype	Type kontakt for verktøy	Bredde	Pakkeantall
23006-867	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	141.24mm	1
23006-868	5V	HM 2,0	Strømfeil for M4 kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Hurtiglevering
23006-331	Nei
23006-811	Nei
23006-300	Nei
23006-301	Nei
23006-303	Nei
23006-332	Nei
23006-334	Nei
23006-336	Nei
23006-337	Nei
23006-353	Nei
23006-354	Nei
23006-355	Nei
23006-358	Nei
23006-372	Nei
23006-373	Nei

Katalognummer	Hurtiglevering
23006-374	Nei
23006-375	Nei
23006-376	Nei
23006-377	Nei
23006-378	Nei
23006-812	Nei
23006-813	Nei
23006-814	Nei
23006-815	Nei
23006-816	Nei
23006-817	Nei
23006-818	Nei
23006-833	Nei
23006-834	Nei
23006-835	Nei
23006-838	Nei
23006-862	Nei
23006-863	Nei

Katalognummer	Hurtiglevering
23006-864	Nei
23006-865	Nei
23006-866	Nei
23006-867	Nei
23006-868	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE