


CPCI Power bakplan med P 47-kontakt



Power bakplan for CompactPCI-applikasjoner. Med P47-strømkontakt.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med: PICMG 2,11 R1.0 CompactPCI Power Interface spesifikasjon

I samsvar med: PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus spesifikasjon

Enkel, parallell eller overflødig operasjon mulig

Justerbar geografisk adresse

Strømforsyning over krympekontakter satt inn i pluggen, ingen tilførselsspenning på bakplanet

Strømkabel er tilgjengelig som tilbehør

DC-uttak med powerbugs for ekstremt lave spenningsfall

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Sporbredde	Kontakttype
23098-393	Bakplan	1	3U	CompactPCI Power bakplan med P47	8HP	

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Sporbredde	Kontakttype
23098-396	Bakplan	1	6U	CompactPCI Power bakplan med P47	8HP	
23098-395	Bakplan	1	6U	CompactPCI Power bakplan med P47	8HP	
23098-394	Bakplan	2	3U	CompactPCI Power bakplan med P47	8HP	P47

Table 2/2

Katalognummer	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker	Hurtiglevering
23098-393	(1) P47	SMCQ, 12-pinnere, MicroMatch, 10-pinnere	39.6mm	1	Nei
23098-396	(2) P47	SMCQ, 12-pinnere, MicroMatch, 10-pinnere	39.6mm	1	Nei
23098-395	(1) P47	SMCQ, 12-pinnere, MicroMatch, 10-pinnere	39.6mm	1	Nei
23098-394	(2) P47	SMCQ, 12-pinnere, MicroMatch, 10-pinnere	80.3mm	1	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE