

CPCI Serial System With ATX PSU, 4 U, 9 Slot

4 U CompactPCI Serial System with vertical Card Cage for nine 3 U Boards and one built in ATX Power Supply.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG CPCI-S.0

System with vertical card cage. Board format Front: 3 U, 160 mm deep, 9 slot

Backplane 9 slot, 3 U, CompactPCI Serial (single star Ethernet topology)

Heat dissipation via 1 U hot-swap fan unit

ATX power supply, 300 W

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Type	Bakplantype	Dataoverføring	Strøm per spor
24579-420	System	9	19-tommers rackfeste	3 U CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	PCIe Gen3	40W

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Type	Bakplantype	Dataoverføring	Strøm per spor
24579-415	System	9	19-tommers rackfeste	3 U CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Katalognummer	Inngangsspenn ing AC	Luftstrømretnin g	Rackhøyde	Strømforsyning stype	Strømforsyning inkludert	Bakre i/U
24579-420	100 – 240V	Bunn til topp	4U	(1) ATX PSU	Ja	Ja
24579-415	100 – 240V	Bunn til topp	4U	(1) ATX PSU	Ja	Nei

Table 3/3

Katalognummer	Samsvarer med	Dybde	Høyde	Antall pakker	Hurtiglevering
24579-420	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nei
24579-415	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	Nei

Ytterligere Produktdetaljer

Modified systems available on request.

Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE