

PSU 19" AC/DC for CompactPCI Serial, 3 U, 8 HP, 312 W

KATALOGNUMMER

13100-147



Pluggbar 19-tommers strømforsyning, for CompactPCI-applikasjoner. Strømforsyningen har en bred AC-inngang, en 12V DC Payload og +5 V DC standby-utgang.

FUNKSJONER

19-tommers pluggbar PSU for CompactPCI Serial Applications

Korrigerer av aktiv effektfaktor og funksjon for aktiv strømfordeling

N+1 redundans, hot swap

Utgangssignal: PS Present, strømbrydd, PS_ON og Aktiver

I2C-grensesnitt

Høy effektivitet, > 90% ved 220 VAC

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Strømforsyning

Type: 19-tommers svitsjemodus

Fungerer med: CompactPCI-systemer

Inngangsspenning AC: 90 – 264V

Effekt: 312W

Antall utgangsspenninger: 2

Spenning 1: 12V

Strøm 1: 25A

Spenning 2: 5V

Strøm 2: 2.5A

Rackhøyde: 3U

Antall pakker: 1

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE