

# PXI Express System, 4 U, 8 slisser, Gen2/3

## KATALOGNUMMER

**14579-033**



nVent SCHROFF PXIe 8 spilleautomater System har en 16HP System Slot med 4 Link konfigurasjon. 3 av de hybride perifere spilleautomatene er koblet sammen med PCIe Gen 3-koblinger med x4 Lanes. De resterende 4 Hybrid Peripheral Slots er koblet til PCIe Gen 2-koblinger med 1-filt hver.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

PXI Express Desktop chassis, 4 U, 44 HP

1 PXIe System spor en 7 Hybrid spor

Fire-link system Slot, 3 perifere spilleautomater med PCIe Gen3 x4 og 4 perifere spilleautomater med PCIe Gen2 x1 linker

Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy, 50 W per spor ved 15K temperaturøkning

Luftstrøm fra bunn til bak med temperaturstyrte vifter; integrert modul for overvåking av chassis (CMM)

Vekselstrøminngang med hovedbryter på baksiden, strømknapp foran (øverst)

Bakre panel eksterne 10 MHz klokkeinn ganger/ut ganger

## PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 8

Type: Skrivebord

Bakplantype: PXI Express, 4 Link Configuration

Dataoverføring: PCIe Gen2; PCIe Gen3

Strøm per spor: 50W

Inngangsspenning AC: 100 – 240V

Luftstrømretning: Nederst til bak

Rackhøyde: 4U

Type strømforsyning: Åpne rammen

Strømforsyning inkludert: Ja

I/O bak: Nei

Samsvarer med: PXISA PXI-5 R1.1

Dybde: 315mm

Pakkeantall: 1

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

System i samsvar med IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101,1, 1101,10/11); bakplan, er i samsvar med PICMG rev. 3,0 og PXI-5.

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**