


Teleskopisk skyvedeksel Universal, 2 U, 2 U 356L

KATALOGNUMMER

20110-101



Universell teleskopisk lysbilde med > 100 % forlengelse og opptil 61 kg lastekapasitet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Skinnebredde k = 16 mm, maks. installasjonsbredde for forlengeren/skuffen m = 417 mm.

Sidemontering på 19-tommers stolper (19-tommers plan er fortsatt fritt for festing av forlengeren/skuffen)

Sperring i full forlengelse

Forlengelseslengde > 100 %

Statisk bæreevne per par 46 –61 kg.

PRODUKTEGENSKAPER

Lengde: 356mm

Pakkeantall: 2

Avslutt: Sinkbelagt

Materiale: Stål

Produkttype: Teleskopisk lysbilde

Statisk belastning: 60kg

Type: Universal

Net Weight: 1.625kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For å montere på 19-tommers plan, vennligst bestill monteringssett separat. Universal teleskopskinner kan også monteres uten ekstra komponenter i ikke-standard applikasjoner, og dermed også i andre enn 19-tommers skap.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE