

AC-vifte, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 84 m³h

KATALOGNUMMER

20713-146

Aksialvifte, 119 mm, med AC-inngang. Reservedel for viftebrett på 1 U.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

119 mm DC-vifte med plugg for tilkoblingskabel

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Vifte

Arbeider med: 19-tommers viftebrett

Bredde: 119mm

Lengde: 119mm

Høyde: 25mm

Spennings AC: 115V

Frekvens: 50/60 Hz

Luftstrøm ved 50 Hz: 84m³/h

Luftstrøm ved 60 Hz: 90m³/h

Støynivå ved 50 Hz: 29dB(A)

Støynivå ved 60 Hz: 30dB(A)

Strøm ved 50 Hz: 8W

Strøm ved 60 Hz: 7W

Maks. Statisk trykk: 23Pa

Omgivelsestemperatur: 70°C

Gross Weight: 0.356kg

Pakkeantall: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill tilkoblingskabel og beskyttelsesgitter separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE