


Plug-In Unit Microswitch for XL Handle With Cable and Plug

KATALOGNUMMER

20817-877



Mikrosving for XL-frontpanel.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Electr. Liv? 20 000 ombyttingssykluser

PLAST, PC, UL 94 V-0

Molex-kontakthus

Egnede parringskoblinger er ikke inkludert i leveringsomfanget

Mek. Liv? 20 000 ombyttingssykluser

Driftsområde -25 °C til +70 °C

Mikrobryter for XL-håndtak

Maks. Byttet strøm 50 MA

Molex krympekontakt og feste klemme

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Bryter

Fungerer med: Frontpaneler

Antall pakker: 10

Dybde: 35.59mm

Høyde: 8.2mm

Materiale: Polybutylentereftalat

Bredde: 7.84mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kontakt for parring er ikke inkludert i leveransen. Koblinger fra Molex, f.eks. 53261-0319, 53048-0310, 53047-0310, 53398-0319, 51047?0300.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE