


VME64x-system, 2 U, 4-spor, Pluggbar PSU

KATALOGNUMMER

20836-245



VME64x-system for 4 horisontalt monterte VME64x-plater 6 U, 160 mm bakre i/O-alternativ. Strømmen til systemet leveres av opptil to pluggbare strømforsyninger. Et varmt bytteviftebrett med 4 vifter garanterer utmerket kjøling.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

System i samsvar med IEC 60297-3, 101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; bakplan samsvarer med VITA 1.1-1997

Power bakplan til PICMG 2.11 (P 47), klargjort for installasjon av to 19-tommers kompatible PSU-er, 300 W (3 U, 8 hk)

Varmespredning av et viftebrett med 2 vifter, kjøling fra høyre til venstre; vifteovervåking og spenningsdisplay

System for horisontal bordmontering med brettformat; foran: 6 U, 160 mm dyp; bak, bak i/O: 6 U, 80 mm dyp

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 4

Type: 19-tommers rackmontering

Bakplantype: 6 U VME64-utvidelse

Dataoverføring: VME64; VME2eSST

Strøm per spor: 30W

Inngangsspenning AC: 100 – 240V

Luftstrømretning: Venstre mot høyre

Rackhøyde: 2U

Strømforsyningstype: (2) Pluggbar PSU

Strømforsyning inkludert: Nei

Bakre i/U: Ja

Samsvarer med: ANSI/VITA 1.1-1997

Dybde: 277.5mm

Høyde: 88.1mm

Bredde: 449mm

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE