


VMEbus System, 3 U, 5 Slot, Open Frame PSU

KATALOGNUMMER

20836-310



VME-system for 5 horisontalt monterte VME-plater 6 U, 160 mm. strømmen til systemet leveres av en åpen rammestrømforsyning. En viftestyremodul overvåker viftene, temperaturen og spenningen.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

System i henhold til IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplan i henhold TIL VITA 1-1994

Åpen rammestrømforsyning, 250 W.

Bakplan VME 5 spor, 6 U, J1/J2 monolittisk i henhold TIL VITA 1-1994

Varmespredning med 1 vifte, kjøling fra front til venstre side; temperaturkontrollert av viftestyremodulen (FCM)

System for horisontal bordmontering med brettformat, 6 U, 160 mm dyp

Skjermmodul for DC-driftsspenninger, vifte og temperaturalarm

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 5

Type: 19-tommers rackmontering

Bakplantype: 6 U VME64

Dataoverføring: VME64; VME2eSST

Strøm per spor: 30W

Inngangsspenning AC: 100 – 240V

Luftstrømretning: Foran til venstre

Rackhøyde: 3U

Strømforsyningstype: Åpne rammen

Strømforsyning inkludert: Ja

Bakre i/U: Nei

Samsvarer med: ANSI/VITA 1,1-1994

Dybde: 277.5mm

Høyde: 132.55mm

Bredde: 449mm

Effekt: 200W

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE