

Luftskjerm, frontpanel, frostbeskyttelse, stål, 3 U, 4 hk, 160 mm

KATALOGNUMMER

20848-712



Luftplaten med flatt frontpanel dekker et tomt spor og eliminerer en luftlekkasje. Det flate frontpanelet godtar EMC-pakning i rustfritt stål.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Luftledeplaten eliminerer luftlekkasjer fra tomme spor

Dekselet skyves inn i føringsskinnen

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 3U

Pakkeantall: 1

Dybde: 160mm

EMC-skjerming: Nei (ettermonterbar)

Avslutt: Eloksert; Passivisert

Materiale: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT; CompacPRO; PropacPRO; InPac

Produkttype: Luftskjerm

Rackbredde: 4HP

Type: Med frontpanel

Arbeider med: Subracks; Tilfeller

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Luftbaffel for 280 mm dyp og for 80 mm bakre i/O-plater tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE