


# Rack Safety Plus, 3 U, 400 V AC, 32 A, CEE

## KATALOGNUMMER

**21270-032**



nVent SCHROFF Rack Safety Plus-enheten er en 19-tommers strømfordelingsenhet som brukes til å levere nettstrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter. I tillegg er den utstyrt med en nødstoppfunksjon.

## FUNKSJONER

19", 3 U strømfordelingsenhet med nødstoppfunksjon

Leverer nettstrøm til elektriske eller elektroniske enheter som en sentral strømbryter

230 / 400 V 3-faset, 32 A hovedinngang med strømbryter

AC-utganger med forskjellige kontakttyper, slått av AV/PÅ-bryter

Permanente vekselstrømutganger (service)

Alle utganger er beskyttet av effektbrytere

Nødstoppfunksjonen oppfyller kravene i NS-en 60947-5-1 og NS-en 60204-1 og er vandalismesikker

En ekstra ekstern nødstoppknapp kan kobles til systemet

## PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Power Distributor

Tilbehørstype: Tilbehør til strømfordeling

Deksel for kretsbyrter: Ja

EMC-fILTER: Nei

Funksjon: Nødstop

Inngangsspenning AC: 400V

Strømbegrenser: Nei

Antall faser: 3

Rackhøyde: 3U

Reststrøminnretning: Ja

Sokkeltype: CEE; IEC C19

Overspenningsvern: Ja

Arbeider med: Varistar; Varistar CP; Novastar

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For nøyaktig konfigurasjon av valgfrie funksjoner og eksempelkonfigurasjon, se tabellen(e) som leveres.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**