


Eurorack 19-tommers panel/SkyveMount, 38 U, AlZn

KATALOGNUMMER

22117-356



Slide montering med justerbare trinn.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For dybderegulerbar montering

St, 1,5 mm, med EIA-utskjæring

For montering av et tredje 19-tommers plan 1 par med 19-tommers panel-/glidefester og 2 par dybdemedlemmer er nødvendig

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 38U

Materiale: Stål

Avslutt: Aluminium-sinkbelagt

Pakkeantall: 2

Høyde: 1798mm

Produktfamilie: Eurorack

Produkttype: Skyv montering

Type: 19-tommers panel-glidemontering

Net Weight: 4.25kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE