


EuropacPRO-dekselplate for bolting til sidepanel, 63 hk, 295 mm

KATALOGNUMMER

24560-073



En dekselplate brukes til elektromagnetisk skjerming eller som mekanisk beskyttelse. Dekselet kan skrus på sidepanelet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For variabel posisjonering av horisontale skinner f.eks. for PCB med standardformater

Perforering grad 58%

Egnet for bruk med alle horisontale skinner

PRODUKTEGENSKAPER

Rackbredde: 63HP

Dybde: 295mm

Pakkeantall: 2

Avslutt: Passivisert

Materiale: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO

Produkttype: Dekselplate

Type: Perforert

Arbeider med: Subracks

Pakkeenhet: Par.

Tiltrekkingsmoment: 2.1N·m

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE