


CPCI-system med PSB, 10 U, 14 spor

KATALOGNUMMER

24579-028



10 U CompactPCI-system med PSB for fjorten 6 U-kort, fjorten RTM-kort og opptil fire 3U pluggbare strømforsyninger.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

System i samsvar med IEC 60297-3-101, Åp.102, Åp.103; IEEE 1101,1, 1101,10/11); bakplan, samsvarer med PICMG 2,16

System med vertikal kortbur. Forformat: 6 U, 160 mm dyp, i/O bak: 6 U, 80 mm dyp

Bakplan, PSB (pakkebyttet bakplan), PICMG 2,16 16-spor, 6 U, 64-biters (2 stoff-/bryterspor, 14 nodespor)

Varmeavledning fra viftemodul, fra front til bak

To 19-tommers CompactPCI-strømforsyninger, 300 W (3 U, 8 HP), klargjort for installasjon av to ytterligere 19-tommers kompatible PSUer

Klargjort for systemovervåking med chassis-overvåkingsmodul (CMM)

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 16

Type: 19-tommers rackmontering

Bakplantype: 6 U CompactPCI med PSB

Dataoverføring: 64-bit PCI Bus; GbE

Strøm per spor: 40W

Inngangsspenning AC: 100 – 240V

Luftstrømretning: Foran til bak

Rackhøyde: 10U

Type strømforsyning: (2) Pluggable AC-PSU

Strømforsyning inkludert: Ja

I/O bak: Ja

Samsvarer med: PICMG 2,0 R3.0

Dybde: 275mm

Høyde: 443.7mm

Net Weight: 20kg

Pakkeantall: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE